

PHILIPS

除螨吸尘器 / 除螨仪

去除灰尘和螨虫

减少过敏原

棉织物表面

450 瓦



FC6231/81



安全有效地去除灰尘和螨虫 适合防过敏家庭

飞利浦除螨吸尘器可轻松有效地去除棉织物表面的灰尘和螨虫。其具有三种功能，清洁棉织物表面轻而易举。其还可以减少过敏原，营造防过敏的家居环境。配有紫外线灯。

小巧易用

- 警告信号确保集尘桶放置正确
- 4 米电源线，便于轻松清洁每个角落
- 易于操作的集尘桶，可快速倾倒尘垢
- 随附小号维护刷，使产品保持洁净

安全紫外线灯

- 三个安全传感器自动关熄紫外线灯
- 包含飞利浦紫外线灯

安全有效地去除灰尘和螨虫

- 三种不同的清洁模式适合您的需求
- HEPA 12 过滤网确保灰尘不会再次逃逸
- 450 瓦马达强力去除灰尘和螨虫
- 适合清洁家中的所有柔软表面
- 强力振动垫可振松尘垢

产品亮点

自动熄灭紫外线灯

三个安全传感器可检测产品是否与表面接触。自动熄灭紫外线灯功能可确保始终安全运行。


清洁模式选择

三种不同的模式，使您可以选择不同设置清洁特定的表面，有效地满足您的清洁需求。

集尘桶传感器

警告信号确保集尘桶放置正确。

轻松触及每个角落



4 米电源线，便于轻松清洁每个角落。

HEPA 过滤网



HEPA 12 过滤网可去除排出空气中 99.5% 的灰尘颗粒。这可以将灰尘安全地收集在容器中，有效防止二次产生污染。

飞利浦紫外线灯

包含飞利浦紫外线灯。

强劲吸尘马达

450 瓦强劲马达与 8.2 厘米口径吸口相结合，确保有效去除棉织物表面的灰尘和螨虫，减少家中的过敏原。

小号维护刷



随附小号清洁刷，使产品保持洁净。

适合所有柔软表面



安全有效地去除床、沙发、毛绒玩具、靠垫和所有其他棉织物表面上的灰尘和螨虫，营造防过敏原的家居环境。

振动垫



三个垫脚每分钟高速振动 3600 次，强力振松棉织物表面的灰尘和污垢。

方便清空的集尘桶



易于操作的集尘桶使灰尘处理既简单又卫生。

规格

性能

输入功率 (IEC): 450 瓦
击打速度: 3600 次/分

可用性

电线长度: 4 米
满尘指示灯

设计

颜色: 亮粉

过滤

排风滤网: EPA 12 滤网
马达滤网: 微尘滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 毛刷

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 425 x 300 x 190 毫米
产品重量: 3 千克



英国过敏协会

批准印章本产品有助于控制过敏、敏感或不耐受性等症状。