

# PHILIPS

吸拖一体机/干湿两用  
吸尘器

PowerPro Aqua

吸尘和拖地

14.4 伏

TriActive Turbo 吸嘴

飓风离尘技术



FC6400/81

## 吸尘、湿拖，一次搞定

触手可及，快速进行日常清洁

全新飞利浦 PowerPro Aqua 是一款功能强大的无绳吸尘器，也可用于湿清洁。它可完成吸尘和湿拖，快速进行日常清洁。轻松卡入/卸下湿拖系统，可仅进行吸尘，也可一步完成吸尘和湿拖！

### 通过吸尘和湿拖进行日常清洁

- 飓风离尘技术，实现高效真空清洁效能
- 创新型湿拖系统，为所有硬地板提供合适湿度
- TriActive Turbo 吸嘴，可在地毯上实现强劲性能
- 3 层过滤网技术，可捕获微小颗粒

### 触手可及，方便日常使用

- 无绳清洁；随处清洁
- 强劲的 14.4 伏锂电池，实现持久性能
- 无尘袋：一键清空集尘桶
- 即时装上/卸下湿拖系统进行湿清洁
- 轻便易操控，操作简单
- 适用于所有地板
- 可水洗海绵滤网，性能长效



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 产品亮点

### 飓风离尘技术




飓风离尘技术，一次实现强劲的吸尘性能。空气快速进入飓风离尘系统，然后经过弧形通道进一步加速，有效分离灰尘与空气。

### 创新的湿拖系统



卓越的湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为所有硬地板保持适合的合适湿度。

### TriActive Turbo 吸嘴




TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。

### 3层过滤网



3层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气。

### 无绳清洁



无绳模式，随处清洁各种地板

### 强劲的锂电池



无绳清洁，强劲的 14.4 伏锂电池实现 30 分钟运行时间。无电源线障碍，您可以轻松清洁各个房间。

### 一键清空集尘桶



全新的无尘袋 PowerPro Aqua 真空吸尘器可轻松处理集尘桶中的灰尘，无须接触灰尘。

### 装上/卸下湿拖系统



利用水箱上的磁铁，湿拖系统可在吸嘴处轻松装上和卸下

### 轻便易操控

新 PowerPro Aqua 真空吸尘器轻便易操控，操作简单。

### 适用于所有地板



可清洁所有硬地板和地毯。卡入式水箱，轻松拖洗各种硬地板

### 可水洗海绵滤网



可水洗海绵滤网，性能长效，延长使用寿命。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 性能

电池类型: 锂电池  
电池电压: 14.4 伏  
运行时间: 30 分钟  
声压级: 83 分贝  
每水箱可清洁面积: 50 平方米

## 可用性

净水箱容量 (最大): 0.2 升

## 设计

设计功能: 开-关  
颜色: 水蓝色

## 过滤

排风滤网: 海绵滤网

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 微细纤维软垫  
标准吸尘嘴: TriActive Turbo 吸嘴

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料  
用户手册: 100%可回收纸

## 重量和尺寸

产品重量: 4.7 千克

