

PHILIPS

Система сухой и
влажной уборки

PowerPro Aqua

3 в 1

Ручной пылесос, чистка и влажная
уборка

18 В



FC6405/01



Сухая и влажная уборка одним движением Всегда под рукой для ежедневной уборки

Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.

Ежедневная сухая и влажная уборка

- Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки
- Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых полов
- Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
- Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий
- 3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

Всегда под рукой для удобного ежедневного использования

- Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки
- Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием
- Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы
- Подходит для всех видов напольных покрытий
- Съёмная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки
- Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

Особенности

Технология PowerCyclone



Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

Инновационная система влажной уборки




Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

В комплект входит ручной пылесос



Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

Насадка TriActive Turbo




Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

3-слойный фильтр



3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

Беспроводная очистка



Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием



Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

Мощный литий-ионный аккумулятор



Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.

Подходит для всех видов напольных покрытий



Сухая уборка всех типов твердых напольных покрытий и ковров. Съемный резервуар для воды позволяет проводить влажную уборку всех типов твердых напольных покрытий.

Характеристики

Высокое качество

Тип элемента питания: Литийионный

Напряжение батареи: 18 В

Время зарядки: 5 часов

Элемент для влажной уборки: Уникальная насадка для влажной уборки

Время работы: 40 минут(ы)

Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара:

50 м²

Уровень интенсивности звука: 83 дБ

Простота использования

Максимальная емкость резервуара для чистой воды: 0,2 л

Возможность использования моющих средств: прозрачное моющее средство или чистая вода

Дизайн

Функциональный дизайн: Включение/выключение
цвет: Denim blue

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,6 л

Выходной фильтр: Микрофильтр

Система фильтрации: 3-этапная вихревая фильтрация

Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, 2 насадки из микрофибры

Стандартная насадка: Насадка TriActive Turbo

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

250 x 180 x 1160 миллиметра

Вес изделия: 4,7 кг

