

PHILIPS

Bezdrátový tyčový vysavač
pro mokré i suché čištění

PowerPro Aqua

3v1

Vysává a vytírá jedním tahem

25,2 V



FC6408/01



Vysává a vytírá jedním tahem

Vždy po ruce pro rychlý každodenní úklid

Nový bezdrátový (25,2 V) vysavač PowerPro Aqua je výkonným pomocníkem 3 v 1 pro uklízení každodenního nepořádku. Bezšáčkový vysavač na všechny podlahy, ruční vysavač pro povrchy, jako jsou pohovky, židle nebo rohy, a stírací systém pro uklízení vlhké špíny.

Vysavač a mop se postarají o každodenní úklid

- Technologie PowerCyclone zaručí špičkový výkon vysávání
- Nový stírací systém s optimálním vlhčením na tvrdé podlahy
- Ruční přístroj na vysávání nábytku a obtížně přístupných rohů
- Hubice TriActive Turbo zajišťuje vysoký výkon při vysávání koberců
- 3vrstvý filtr umožňuje zachycovat mikročástice

Vždy po ruce, pohodlné každodenní používání

- Čištění bez kabelu pro neomezený pohyb
- Bezšáčkový: jednorázové vyprazdňování nádoby na prach, jednoduché a hygienické
- Výkonný 25,2V lithium-iontový akumulátor zvládne až 1 hodinu vysávání
- Nasazením nebo odejmutím stíracího systému můžete zahájit mokré čištění bez čekání
- Vysoká ovladatelnost a nízká hmotnost zajišťuje snadnou manipulaci

Přednosti

3vrstvý filtr



3vrstvý omyvatelný filtr umí zachytit více než 90 % alergenů, jako jsou pyl, chlupy domácích zvířat a prach, pro čistý vzduch.

Lehký a ovladatelný



Vysoká ovladatelnost a nízká hmotnost nových vysavačů PowerPro Aqua zajišťují snadnou manipulaci.

Technologie PowerCyclone



Technologie PowerCyclone zaručí špičkový výkon vysávání jedním tahem. Vzduch rychle vstupuje do části PowerCyclone a je dále prohnán zahnutým průchodem, kde dojde k efektivnímu oddělení prachu od vzduchu.

Bezsáčkový



U nového bezsáčkového vysavače PowerPro Aqua lze odstranit prach z nádoby na prach bez nutnosti dotýkat se nečistot.

Nasazení a odejmutí stíracího systému




Díky magnetům na obou stranách můžete stírací systém snadno nasadit nebo odejmout z hubice.

25,2V lithium-iontový akumulátor



S výkonným 25,2V lithium-iontovým akumulátorem můžete vysávat bez kabelu až 1 hodinu. Nabíjení je možné kdykoli, není nutné čekat na vybití akumulátoru.

Čištění bez kabelu




Bez kabelu máte volnost pohybu a můžete čistit všechny typy podlah.

Inovativní stírací systém



Jedinečný stírací systém reguluje uvolňování vody a udržuje tak optimální vlhkost všech typů tvrdých podlah po celou dobu čištění. Polštářky z mikrovlákna* je možné prát ručně nebo v pračce.

Hubice TriActive Turbo



Hubice TriActive Turbo poskytuje skvělý výkon při vysávání tvrdých podlah a koberců. Motorizovaný kartáč a optimalizované proudění vzduchu se postarají o odstranění veškerého prachu a nečistot jedním pohybem.

Včetně ručního přístroje



Ruční přístroj na vysávání nábytku a obtížně přístupných rohů

Specifikace

Výkon

Typ baterie: Lithium-iontová
Napětí baterie: 25,2 V
Doba nabíjení: 5 hodin
Mopovací jednotka: Unikátní stírací systém
Doba chodu: Až 60 minut
Pokrytí plochy na jednu nádržku: 50 m²
Úroveň síly zvuku: 83 dB

Použitelnost

Kapacita nádržky na čistou vodu (max.): 0,2 L
Použitelné čisticí prostředky: čirý čisticí prostředek nebo pouze voda

Design

Barva: Stříbrná
Vlastnosti designu: Zapnuto–vypnuto

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,6 L
Výstupní filtr: Pěnový filtr
Filtrační systém: 3vrstvá německá technologie

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Kartáč 2 v 1, Adaptér napájení ze sítě, Nástavec pro štěrbinu, 2 polštářky z mikrovláken
Standardní hubice: Hubice TriActive Turbo

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost produktu: 4,7 kg

