

PHILIPS

Vezeték nélküli
újrátölthető porszívó

PowerPro Aqua

3 az 1-ben

Kézi porszívó és felmosó

25,2 V



FC6408/01



Porszívózás és felmosás egyetlen mozdulattal Mindig kéznél a gyors, mindennapos takarításhoz

Az új, vezeték nélküli (25,2 V-os) PowerPro Aqua egy erőteljes, 3 az 1-ben eszköz a mindennapos takarításhoz. Egy porzsák nélküli porszívó minden típusú padlóhoz, egy kézi porszívó a kanapéhoz, székhez vagy sarkokhoz hasonló felületekhez és egy felmosórendszer a nedves szennyeződések feltakarításához.

Mindennapos takarítás porszívózással és felmosással

- PowerCyclone technológia a nagy porszívózási teljesítmény érdekében
- Új felmosórendszer optimális szintű nedvességgel keménypadlóhoz
- Kézi porszívót is tartalmaz a bútorok és nehezen elérhető sarkok porszívózásához
- TriActive Turbo szívófej az erőteljes teljesítményért a szőnyegekben
- 3 rétegű szűrő technológiával készült szűrő a mikrorészecskék kiszűrésére

Mindig kéznél van és kényelmes mindennapi használatot biztosít

- Vezeték nélküli takarítás: szabadon takaríthat bárhol
- Porzsák nélküli: egy lépésben üríthető portartály, egyszerű és higiénikus
- Nagy teljesítményű 25,2 V-os lítium-ion akkumulátor akár 1 órányi takarításhoz
- Azonnali fel-/leszerelhető felmosórendszer a felmosáshoz
- Kiváló irányíthatóság és kis súly az egyszerű használat érdekében

Fénypontok

3 rétegű szűrő



A 3 rétegű, mosható szűrő az allergének – pl. pollen, állatszőr és por – több mint 90%-át felfogja a tiszta levegő érdekében.

Könnyű és jól irányítható



Az egyszerű használat érdekében kiváló irányíthatóság és kis súly jellemzi az új PowerPro Aqua porszívót.

PowerCyclone technológia



A PowerCyclone technológia nagy porszívózási teljesítményt nyújt egy lépésben. A levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe, és tovább gyorsul a hajlított légcsatornában, hogy hatékonyan különválassza a port a levegőtől.

Porzsák nélküli



Az új, porzsák nélküli PowerPro Aqua porszívó portartályából anélkül távolíthatja el a port, hogy a piszokhoz kellene érnie.

Fel-/leszerelhető felmosórendszer



A mindkét oldalon elhelyezett mágnes segítségével a felmosórendszer egyszerűen felpattintható a szívófejre és leszedhető onnan.

25,2 V-os lítium-ion akkumulátor



Vezeték nélküli takarítás nagy teljesítményű 25,2 V-os lítium-ion akkumulátorral akár 1 órányi takarításhoz. Bármikor tölthet, nem kell várnia az üres akkumulátorra.

Vezeték nélküli takarítás




Vezeték nélkül, szabadon takaríthat bármilyen típusú padlót, ahol csak akar.

Innovatív felmosórendszer



Az egyedülálló felmosórendszer szabályozza a vízmennyiséget, így folyamatosan optimális nedvességszintet biztosít a takarítás során, bármilyen keménypadlón. A mikroszálal párnák* kézzel vagy mosógépben is moshatóak.

TriActive Turbo szívófej



A TriActive Turbo szívófej erőteljes teljesítményt biztosít keménypadlón és szőnyegeken. Egy motorral hajtott kefe és az optimalizált módon áthaladó légáram felszedi az összes port és szőszet egy menetben.

Kézi porszívót is tartalmaz



Kézi porszívót is tartalmaz a bútorok és nehezen elérhető sarkok porszívózásához

Műszaki adatok

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Feszültség: 25,2 V

Töltési idő: 5 óra

Felmosó egység: Egyedülálló felmosórendszer

Működési idő: akár 60 perc

Tisztítható felület nagysága/víz tartály: 50 m²

Zajsztint: 83 dB

Felhasználhatóság

Tisztavíz tartály maximális űrtartalma: 0,2 L

Használható tisztítószer: vegyszermentes tisztítószer vagy csak víz

Kialakítás

Szín: Ezüst színű

Kiviteli jellemzők: be-ki

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,6 L

Kimeneti levegőszűrő: Habszűrő

Szűrőrendszer: 3 rétegű német technológia

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati adapter, Réstisztító szívófej, 2 mikroszálas párna

Normál szívófej: TriActive Turbo szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 4,7 kg

