

PHILIPS


Putekļu sūcējs un
slaucīšanas sistēma

PowerPro Aqua

Trīs vienā

Sūkšana, slaucīšana un rokas
ierīce

25,2 V



FC6408/01



Tīra un mazgā vienā piegājienā

Vienmēr pa rokas, lai satīrītu ikdienas nekārtību

Jaunais bezvadu (25,2 V) PowerPro Aqua ir jaudīgs „trīs vienā” rīks ikdienas uzkopšanai. Putekļsūcējs bez maisa visu veidu grīdām, rokas putekļsūcējs tādām virsmām kā dīvāni, krēsli vai stūri un mazgāšanas sistēma, lai satīrītu mitrus netīrumus.

Tīra ikdienas nekārtību ar sūkšanu un slaucīšanu

- PowerCyclone tehnoloģija jaudīgam tīrīšanas sniegumam
- Jauna slaucīšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajām grīdām
- Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsniedzamu stūru tīrīšanai
- TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem
- 3 slāņu filtra tehnoloģija aiztur mikro daļiņas

Vienmēr pa rokas un ērti lietojams ikdienā

- Tīrīšana bez vada: neierobežotas iespējas
- Bez putekļu maisa: ar vienu darbību iztukšojams putekļu nodalījums, vienkārši un higiēniski
- Jaudīgs 25,2 V litija jonu akumulators līdz 1 stundu ilgai tīrīšanai
- Ātri uzspraužama sūkļa sistēma mitrajai tīrīšanai
- Laba manevrētspēja un viegls svars ērtai lietošanai

Izceltie produkti

3 slāņu filtrs



3 slāņu mazgājamais filtrs aiztur >90 % alergēnu, piemēram, ziedputekšņus, dzīvnieku spalvas un putekļus, nodrošinot tīru gaisu.

Viegla un ērti manevrējama



Labā manevrētspēja un viegls svars nodrošina jaunā PowerPro Aqua putekļsūcēja ērtu lietošanu.

PowerCyclone tehnoloģija



PowerCyclone tehnoloģija nodrošina jaudīgus tīrīšanas rezultātus vienā tīrīšanas reizē. Gaisa strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu putekļus no gaisa.

Bez putekļu maisa



Jaunais PowerPro Aqua putekļsūcējs bez maisa sniedz iespēju izbērt putekļus no nodalījuma, nepieskaroties tiem.

Uzspraužama sūkļa sistēma




Ar magnētiem abās pusēs sūkļa sistēma ir viegli uzspraužama uz uzgala.

25,2 V litija jonu akumulators



Bezvadu tīrīšana, izm. jaudīgu 25,2 V litija jonu akumulatoru līdz 1 st. ilgu darbības laiku. To var uzlādēt jebkurā laikā, negaidot, kad akumulators būs tukšs.

Tīrīšana bez vada




Bez vada varat tīrīt jebkurā vietā, jebkādu grīdas segumu.

Novatoriska slaucīšanas sistēma



Unikālā slaucīšanas sistēma kontrolē ūdens izplūdi, lai visā tīrīšanas laikā saglabātu optimālu visu cieto grīdu mitrumu. Mikrošķiedru spilventiņus* var mazgāt ar rokām vai veļas mašīnā.

TriActive Turbo uzgalis



TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegunam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma uzsūc netīrumus un pūkas vienā reizē.

Iekļauts rokas putekļsūcējs



Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsiedzamu stūru tīrīšanai

Specifikācijas

Sniegums

Akumulatora tips: Litija jonu

Baterijas spriegums: 25,2 V

Uzlādēšanas laiks: 5 stundas

Slaucīšanas elements: Unikāla slaucīšanas sistēma

Darbības laiks: līdz 60 minūte(s)

Iztīrāmais laukums ar vienu tvertni: 50 m²

Skaņas līmenis: 83 dB

Lietojamība

Tīrā ūdens tvertnes ietilpība (maks.): 0,2 l

Izmantojamie tīrīšanas līdzekļi: tīrīšanas līdzeklis vai tikai ūdens

Dizains

Krāsa: Sudraba

Dizaina elementi: ieslēgt/izslēgt

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 0,6 l

Izplūdes filtrs: Porolona filtrs

Filtra sistēma: 3 slāņu vācu tehnoloģija

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Divi vienā birste, Maiņstrāvas adapteris, Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, 2 mikrošķiedras spilventiņi

Standarta uzgaļis: TriActive Turbo uzgaļis

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Svars un izmēri

Produkta svars: 4,7 kg

