



Vezeték nélküli újratölthető porszívó

- 3 az 1-ben
- Kézi porszívó és felmosó
- 25,2 V

FC6408/01

Porszívózás és felmosás egyetlen mozdulattal

Mindig kéznél a gyors, mindennapos takarításhoz

Az új, vezeték nélküli (25,2 V-os) PowerPro Aqua egy erőteljes, 3 az 1-ben eszköz a mindennapos takarításhoz. Egy porzsák nélküli porszívó minden típusú padlóhoz, egy kézi porszívó a kanapéhoz, székhez vagy sarkokhoz hasonló felületekhez és egy felmosórendszer a nedves szennyeződések feltakarításához.

Előnyök

Mindennapos takarítás porszívózással és felmosással

- 3 rétegű szűrő technológiával készült szűrő a mikrorészecskék kiszűrésére
- Kézi porszívót is tartalmaz a bútorok és nehezen elérhető sarkok porszívózásához
- Új felmosórendszer optimális szintű nedvességgel keménypadlóhoz
- PowerCyclone technológia a nagy porszívózási teljesítmény érdekében
- TriActive Turbo szívófej az erőteljes teljesítményért a szőnyegeken

Mindig kéznél van és kényelmes mindennapi használatot biztosít

- Porzsák nélküli: egy lépésben üríthető portartály, egyszerű és higiénikus
- Vezeték nélküli takarítás: szabadon takaríthat bárhol
- Kiváló irányíthatóság és kis súly az egyszerű használat érdekében
- Azonnali fel-/leszerelhető felmosórendszer a felmosáshoz
- Nagy teljesítményű 25,2 V-os lítium-ion akkumulátor akár 1 órányi takarításhoz

PHILIPS

Szolgáltatások

3 rétegű szűrő




A 3 rétegű, mosható szűrő az allergének – pl. pollen, állatszőr és por – több mint 90%-át felfogja a tiszta levegő érdekében.

Porzsák nélküli



Az új, porzsák nélküli PowerPro Aqua porszívó portartályából anélkül távolíthatja el a port, hogy a piszkához kellene érnie.

Vezeték nélküli takarítás



Vezeték nélkül, szabadon takaríthat bármilyen típusú padlót, ahol csak akar.

Kézi porszívót is tartalmaz



Könnyű és jól irányítható



Az egyszerű használat érdekében kiváló irányíthatóság és kis súly jellemzi az új PowerPro Aqua porszívót.

Fel-/leszerelhető felmosórendszer



A mindkét oldalon elhelyezett mágnes segítségével a felmosórendszer egyszerűen felpattintható a szívófejre és leszedhető onnan.

Innovatív felmosórendszer



Az egyedülálló felmosórendszer szabályozza a vízmennyiséget, így folyamatosan optimális nedvességszintet biztosít a takarítás során, bármilyen keménypadlón. A mikroszálalás párnák* kézzel vagy mosógépben is moshatóak.

PowerCyclone technológia



A PowerCyclone technológia nagy porszívózási teljesítményt nyújt egy lépésben. A levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe, és tovább gyorsul a hajlított légcsatornában, hogy hatékonyan különválassza a port a levegőtől.

25,2 V-os lítium-ion akkumulátor



Vezeték nélküli takarítás nagy teljesítményű 25,2 V-os lítium-ion akkumulátorral akár 1 órányi takarításhoz. Bármikor tölthet, nem kell várnia az üres akkumulátorra.

TriActive Turbo szívófej



A TriActive Turbo szívófej erőteljes teljesítményt biztosít keménypadlón és szőnyegeken. Egy motorral hajtott kefe és az optimalizált módon áthaladó légáram felszedi az összes port és szőszet egy menetben.

terméklejelmzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Teljesítmény

Akkumulátor típusa	Lítium-ion
Feszültség	25,2 V
Töltési idő	5 óra
Felmosó egység	Egyedülálló felmosórendszer
Működési idő	akár 60 perc
Tisztítható felület nagysága/víz tartály Zajsztint	50 m ²
	83 dB

Felhasználhatóság

Tisztavíz tartály maximális úrtartalma	0,2 L
Használható tisztítószerek	vegyszermentes tisztítószer vagy csak víz

Kialakítás

Szín	Ezüst színű
Kiviteli jellemzők	be-ki

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása	0,6 L
Kimeneti levegőszűrő	Habszűrő
Szűrőrendszer	3 rétegű német technológia

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok	Váltakozó áramú hálózati adapter Réstisztító szívófej 2 mikroszálalás párna
Normál szívófej	TriActive Turbo szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás	> 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv	100% újrahasznosított papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege	4,7 kg
-----------------	--------

Méret csomagolással együtt

Magasság	76,50 cm
Szélesség	28,00 cm
Mélység	21,80 cm
Nettó tömeg	3,62 kg
Bruttó tömeg	5,00 kg
EAN	08710103782872
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	CN
Harmonizált rendszerkód	850811

Külső kartondoboz

Hosszúság	78,50 cm
Szélesség	45,00 cm
Magasság	30,00 cm
Bruttó tömeg	11,43 kg
EAN	18710103782879
Fogyasztói csomagolások száma	2

* A használati gyakoriságtól függően ajánlott 3-6 havonta kicserélni. A csomag 2 mikroszálalás párnát tartalmaz. A www.philips.com weboldalon megnézheti, hol vásárolhat mikroszálalás párnát. Más márkájú mikroszálalás párnáinak használata esetén nem tudjuk garantálni az optimális tisztítási eredményt.



az adatok változhatnak
2019, Július 6

Version: 11.1.1
EAN: 08710103782872

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com