

PHILIPS


吸尘、湿拖和手持式3
合1无线吸尘器

PowerPro Aqua

3合1

吸尘、湿拖和手持式

18 伏



FC6408/81



吸尘、湿拖，一次搞定

触手可及，快速进行日常清洁

全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。

通过吸尘和湿拖进行日常清洁

- 飓风离尘技术，实现高效真空清洁效能
- 创新型湿拖系统，可在硬地板上提供合适湿度
- 手持式功能便于清洁家具和难以触及的角落
- TriActive Turbo 吸嘴，可在地毯上实现强劲性能
- 3 层过滤网技术，可捕获微小颗粒

触手可及，方便日常使用

- 无绳清洁；随处清洁
- 无尘袋：一键清空集尘桶，简单卫生
- 强劲的 25.2 伏锂离子电池，清洁时间长至 1 小时 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)
- 即时装上/卸下湿拖系统进行湿清洁
- 轻便易操控，操作简单

产品亮点

3层过滤网




3层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气（由飞利浦实验室进行的测试所得）。

无尘袋



全新的无尘袋 PowerPro Aqua 真空吸尘器可轻松处理集尘桶中的灰尘，无须接触灰尘。

无绳清洁



无绳模式，随处清洁各种地板

包含手持式功能



手持式功能便于清洁家具和难以触及的角落

轻便易操控



新 PowerPro Aqua 真空吸尘器轻便易操控，操作简单。

装上/卸下湿拖系统



两侧都有磁铁，湿拖系统可在吸嘴处轻松装上或者卸下。

创新的湿拖系统



出色的湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫*。

飓风离心技术




飓风离心技术，一次实现高效真空清洁效果。空气快速进入飓风离心系统，然后经过弧形通道进一步加速，有效分离灰尘与空气。

25.2 伏锂离子电池



通过强劲的 25.2 伏锂离子电池进行无绳清洁，运行时间长至 1 小时（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间）。随时可以充电，无需等到电池电量耗尽

TriActive Turbo 吸嘴



TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。

规格

性能

电池类型: 锂电池

电池电压: 25.2 伏

充电时间: 5 小时

拖地部件: 出众的湿拖系统

运行时间: 来自飞利浦实验室数据, 最小性能设置

时的续航时间: 长至 60 分钟

每水箱可清洁面积: 50 平方米

声压级: 83 分贝

可用性

净水箱容量 (最大): 0.2 升

可使用的清洁剂: 用清洁剂或直接用水进行清洁

设计

颜色: 银色

设计功能: 开-关

过滤

尘量: 0.6 升

排风滤网: 海绵滤网

过滤系统: 3层德国滤网过滤技术

吸尘嘴和附件

包含附件: 2 合 1 毛刷, 交流电源适配器, 缝隙吸嘴,
2 个微纤维清洁软垫

标准吸尘嘴: TriActive Turbo 吸嘴

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100% 可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 4.7 千克

