

# PHILIPS

吸尘、湿拖和手持式3  
合1无线吸尘器

PowerPro Aqua

3合1

吸尘、湿拖和手持式

25.2 伏

迷你涡轮刷



FC6409/81



## 吸尘、湿拖，一次搞定

触手可及，快速进行日常清洁

全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。无尘袋吸尘器包括手持式，适用于椅子或角落，具有迷你涡轮刷，适用于棉织物表面，且带湿拖系统，可用于清洁湿尘。

### 触手可及，方便日常使用


- 无尘袋：一键清空集尘桶，简单卫生
- 无绳清洁；随处清洁
- 轻便易操控，操作简单
- 即时装上/卸下湿拖系统进行湿清洁
- 强劲的 25.2 伏锂离子电池，清洁时间长至 1 小时 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)
- 迷你涡轮刷，可清洁柔软表面
- 微纤维清洁软垫

### 通过吸尘和湿拖进行日常清洁

- TriActive Turbo 吸嘴，可在地毯上实现强劲性能
- 3 层过滤网技术，可捕获微小颗粒
- 手持式功能便于清洁家具和难以触及的角落
- 创新型湿拖系统，可在硬地板上提供合适湿度
- 飓风离尘技术，实现高效真空清洁效能

## 产品亮点

### TriActive Turbo 吸嘴



TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。

### 3层过滤网



3层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气（由飞利浦实验室进行的测试所得）。

### 包含手持式功能




手持式功能便于清洁家具和难以触及的角落

### 无尘袋



全新的无尘袋 PowerPro Aqua 真空吸尘器可轻松处理集尘桶中的灰尘，无须接触灰尘。

### 充电使用，无需拖带电源线



无电源线操作的充电电池可让您自由自在地随处清洁。现在电源线已不再是障碍，您可以在不同的房间轻松清洁，而无任何阻碍。

### 轻便易操控



新 PowerPro Aqua 真空吸尘器轻便易操控，操作简单。

### 装上/卸下湿拖系统



两侧都有磁铁，湿拖系统可在吸嘴处轻松装上或者卸下。

### 创新的湿拖系统



出色的湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫\*。

### 25.2 伏锂离子电池



通过强劲的 25.2 伏锂离子电池进行无绳清洁，运行时间长至 1 小时（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间）。随时可以充电，无需等到电池电量耗尽

### 飓风离尘技术



飓风离尘风扇以高达 300 千米/小时的速度旋转，可在飓风离尘中产生强大引力，可有效分离灰尘，提供连续高效清洁性能。

### 微纤维清洁软垫

全新 PowerPro Aqua 包括两种类型的拖洗不同表面的微细纤维软垫：1) 通用微细纤维软垫，用于普通拖地，此类型特别适用于如瓷砖等表面。2) 柔软微细纤维软垫，用于清洁专门的表面，如木地板。微细纤维软垫可手洗。

### 迷你涡轮刷



得益于迷你涡轮刷，您可以轻松清洁如沙发、耳垫和床垫等柔软表面。它还特别适合去除动物毛发。

# 规格

## 性能

电池类型: 锂电池

电池电压: 25.2 伏

充电时间: 5 小时

拖地部件: 出众的湿拖系统

运行时间: 来自飞利浦实验室数据, 最小性能设置

时的续航时间: 长至 60 分钟

每水箱可清洁面积: 50 平方米

声压级: 83 分贝

## 可用性

净水箱容量 (最大): 0.2 升

可使用的清洁剂: 用清洁剂或直接用水进行清洁

## 设计

颜色: 金属质感烟灰蓝

设计功能: 开-关

## 过滤

尘量: 0.6 升

排风滤网: 海绵滤网

过滤系统: 3层德国滤网过滤技术

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 2 合 1 毛刷, 交流电源适配器, 缝隙吸嘴, 1 个垫架, 2 个微纤维清洁软垫

标准吸尘嘴: TriActive Turbo 吸嘴

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100% 可回收纸

## 重量和尺寸

产品重量: 4.7 千克

