

PHILIPS

Aspirateur balai
sans fil

SpeedPro

Brosse fine avec brochettes
latérales

18 V, jusqu'à 40 min

2-en-1 : aspiration, aspirette

FC6721/01



Rapide et efficace

Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse fine avec brochettes latérales, pour une excellente aspiration de la poussière associée à une portée étendue, même sous des meubles bas.

Rapide et efficace

- Aspire jusqu'à 90 % de la poussière et de la saleté à chaque passage
- Accès rapide partout, même sous les meubles bas
- Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés

Un nettoyage ininterrompu et efficace

- Jusqu'à 40 min d'autonomie avec les batteries Li-ion 18 V
- Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés
- Design unique du bac à poussière évitant les nuages de poussière

Débit d'air élevé pour des performances prolongées

- Moteur PowerBlade conçu pour créer un débit d'air élevé
- PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps
- Filtre lavable garantissant un débit d'air élevé plus longtemps*

Points forts

Brosse fine avec brossettes latérales



La brosse fine avec brossettes latérales est conçue pour aspirer jusqu'à 90 % de la poussière et de la saleté à chaque passage, même dans les zones difficiles à atteindre (sous les meubles bas, par exemple).

Accès rapide partout



Le SpeedPro est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Deux vitesses



Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés.

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie



Les batteries lithium-ion 18 V haute performance permettent jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode normal et 20 minutes en mode Turbo.

Accessoires intégrés



Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube, ce qui permet de l'avoir en permanence à portée de main pour nettoyer les plafonds et les étagères.

Vidage hygiénique



Le bac à poussière de l'aspirateur est facile à retirer et se vide de manière hygiénique, sans créer de nuages de poussière.

Moteur PowerBlade



Le moteur PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air élevé, afin de permettre une aspiration puissante et précise au niveau de la brosse.

PowerCyclone 7



La technologie PowerCyclone 7 sépare immédiatement la poussière de l'air, afin de maintenir un haut niveau de performances plus longtemps.

Filtre lavable



Le système de filtration capture jusqu'à 99 % du pollen et des spores de moisissure, puis renvoie l'air propre vers le moteur pour garantir une vitesse élevée de l'air et des performances prolongées.

Caractéristiques

Performance

Débit d'air (max): Jusqu'à 800 l/min

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 18 volt

Temps de charge: 5 heure(s)

Autonomie: 40 minute(s)

Autonomie (Turbo): 20 minute(s)

Niveau sonore: 80 dB

Utilisation

Poignée de transport: Haut

Type de roue: Caoutchouc

Design

Spécificités: 2 en 1

Couleur: Rouge

Filtration

Capacité de poussière: 0,4 l

Filtre moteur: Filtre lavable*

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse fine avec brossettes latérales

Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA, Suceur plat, Brosse intégrée

Poids et dimensions

Poids du produit: 2,4 kg

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

