

PHILIPS

Odkurzacz
beprzewodowy

SpeedPro

Nasadka zasysająca 180°

18 V, do 30 minut działania

2 w 1: odkurzacz i odkurzacz
ręczny



FC6722/01



Szybkość i dokładne odkurzenie, nawet trudno dostępnych miejsc

Beprzewodowy odkurzacz SpeedPro umożliwia szybkie i dokładne odkurzenie. Jest wyposażony w nasadkę zasysającą 180° pozwalającą na precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń, nawet w trudno dostępnych miejscach — przy ścianach, meblach i w narożnikach.

Szybkie i dokładne odkurzenie

- Nasadka zasysająca 180° pozwala na efektywne i precyzyjne zbieranie kurzu
- Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń

Nieprzerwane, skuteczne sprzątanie

- Akumulatory litowo-jonowe 18 V pozwalają na sprzątanie przez 30 minut
- Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
- Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami
- Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębów kurzu podczas opróżniania

Duża prędkość zapewniająca doskonałe efekty odkurzenia

- Silnik PowerBlade opracowany z myślą o dużej prędkości
- Technologia PowerCyclone 7 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej
- Zmywalny filtr zapewnia dużą prędkość na dłużej

Zalety

Nasadka zasysająca 180°



Nasadka zasysająca 180° została zaprojektowana z myślą o efektywnym i precyzyjnym zbieraniu kurzu i brudu ze wszystkich typów podłóg, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Dwa poziomy prędkości



Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń.

Jedno ładowanie wystarcza na 30 minut



Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 18 V jedno ładowanie wystarcza na 30 minut pracy w trybie normalnym i 15 minut w trybie Turbo.

Zintegrowane akcesoria




Akcesoria są niezwykle proste w użyciu — wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu SpeedPro to dwa urządzenia w jednym. Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z rurą, więc jest zawsze pod ręką, umożliwiając czyszczenie sufitów i półek.

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków



Odkurzacz SpeedPro jest elastyczny i łatwo nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje się na górze urządzenia, co pozwala na utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi meblami.

Higieniczne opróżnianie



Odkurzacz jest wyposażony w pojemnik na kurz, który można łatwo wyjmować i opróżniać w higieniczny sposób, nie powodując powstawania kłębow kurzu.

Silnik PowerBlade



Silnik PowerBlade został opracowany, aby zapewniać dużą prędkość, wydajną pracę i precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń na poziomie nasadki.

Technologia PowerCyclone 7



Technologia PowerCyclone 7 natychmiastowo oddziela kurz od powietrza, dzięki czemu moc ssania pozostaje wysoka na dłużej.

Zmywalny filtr



System filtracji sprawia, że do silnika trafia wyłącznie czyste powietrze, tym samym zapewniając dużą prędkość powietrza i wysoką wydajność przez dłuższy czas.

Dane techniczne

Wydajność

Nadmuch (maks.): Do 800 l/min

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Napięcie baterii: 18 V

Czas ładowania: 5 godzin

Czas pracy: 30 minuta(y)

Czas działania (w trybie turbo): 15 minuta(y)

Poziom głośności: 80 dB

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: Góra

Typ kółek: Gumowe

Wykończenie

Stylistyka: 2 w 1

Kolor: Głęboka czerń

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka zasysająca 180°

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Szczelinówka, Zintegrowana szczotka, Stacja dokująca montowana na ścianie

Waga i wymiary

Waga produktu: 2,43 kg

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

