

# PHILIPS

Беспроводной  
вертикальный пылесос

SpeedPro

Насадка с системой всасывания 180°

18 В, до 30 мин

"2 в 1": пылесос и ручной пылесос



FC6722/01



## Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах.

### Быстрая уборка и маневренность

- Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением
- Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи

### Эффективная уборка без перерывов

- До 30 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В
- Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка
- Быстрая очистка даже под низкой мебелью
- Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

### Высокая скорость потока воздуха и стабильная производительность

- Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха
- PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго
- Мощный фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока\*

## Особенности

### Насадка с системой всасывания 180°



Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98 % загрязнений на любых типах напольных покрытий, даже в труднодоступных местах, каждым движением.

### Два режима скорости




Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи.

### Время работы до 30 минут




Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 30 минут работы в нормальном режиме и 15 минут в турборежиме.

### Встроенные аксессуары




Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

### Быстрая очистка труднодоступных мест



SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен сверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

### Гигиеничная очистка



Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

### Мотор PowerBlade



Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

### PowerCyclone 7



Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

### Моющийся фильтр



Система фильтрации удерживает до 99 % пыли и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.

# Характеристики

## Высокое качество

**Воздушный поток (макс):** До 800 л/мин.

**Тип элемента питания:** Литийионный

**Напряжение батареи:** 18 В

**Время зарядки:** 5 часов

**Время работы:** 30 минут(ы)

**Время работы (турборежим):**

15 минут(ы)

**Уровень интенсивности звука:** 80 дБ

## Простота использования

**Ручка для переноски:** Верхняя сторона

**Тип колес:** Резина

## Дизайн

**Функциональный дизайн:** 2 в 1

**цвет:** Насыщенный черный

## Фильтрация

**Вместительность пылесборника:** 0,4 л

**Фильтр защиты электродвигателя:** Моющийся

фильтр\*

## Насадки и аксессуары

**Стандартная насадка:** Насадка с системой всасывания 180°

**Аксессуары в комплекте:** Адаптер питания перем. тока, Щелевая насадка, Встроенная щетка, Настенная док-станция

## Вес и габариты

**Вес изделия:** 2,43 кг

## Работа об окружающей среде

**Упаковка:** изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

