



#### Odkurzacz bezprzewodowy

- Nasadka zasysająca 180°
- 18 V, do 30 minut działania
- 2 w 1: odkurzacz i odkurzacz ręczny

FC6722/01

## Szybkość i dokładne odkurzanie, nawet trudno dostępnych miejsc

Bezprzewodowy odkurzacz SpeedPro umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie. Jest wyposażony w nasadkę zasysającą 180° pozwalającą na precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń, nawet w trudno dostępnych miejscach — przy ścianach, meblach i w narożnikach.

### Korzyści

#### Szybkie i dokładne odkurzanie

- Nasadka zasysająca 180° pozwala na efektywne i precyzyjne zbieranie kurzu
- Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń

#### Nieprzerwane, skuteczne sprzątanie

- Akumulatory litowo-jonowe 18 V pozwalają na sprzątanie przez 30 minut
- Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
- Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami

- Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębow kurzu podczas opróżniania

#### Duża prędkość zapewniająca doskonałe efekty odkurzania

- Silnik PowerBlade opracowany z myślą o dużej prędkości
- Technologia PowerCyclone 7 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej
- Zmywalny filtr zapewnia dużą prędkość na dłużej

**PHILIPS**

## Cechy

### Nasadka zasysająca 180°



Nasadka zasysająca 180° została zaprojektowana z myślą o efektywnym i precyzyjnym zbieraniu kurzu i brudu ze wszystkich typów podłóg, nawet w trudno dostępnych miejscach.

### Dwa poziomy prędkości



Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń.

### Jedno ładowanie wystarcza na 30 minut



Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 18 V jedno ładowanie wystarcza na 30 minut pracy w trybie normalnym i 15 minut w trybie Turbo.

### Zintegrowane akcesoria




Akcesoria są niezwykle proste w użyciu — wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu SpeedPro to dwa urządzenia w jednym. Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z rurą, więc jest zawsze pod ręką, umożliwiając czyszczenie sufitów i pótek.

### Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków



Odkurzacz SpeedPro jest elastyczny i łatwo nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje się na górze urządzenia, co pozwala na utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi meblami.

### Higieniczne opróżnianie



Odkurzacz jest wyposażony w pojemnik na kurz, który można łatwo wyjmować i opróżniać w higieniczny sposób, nie powodując powstawania kłębow kurzu.

### Silnik PowerBlade



Silnik PowerBlade został opracowany, aby zapewniać dużą prędkość, wydajną pracę i precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń na poziomie nasadki.

### Technologia PowerCyclone 7



Technologia PowerCyclone 7 natychmiastowo oddziela kurz od powietrza, dzięki czemu moc ssania pozostaje wysoka na dłużej.

### Zmywalny filtr



System filtracji sprawia, że do silnika trafia wyłącznie czyste powietrze, tym samym zapewniając dużą prędkość powietrza i wysoką wydajność przez dłuższy czas.

## Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

### Wydajność

Nadmuch (maks.)	Do 800 l/min
Rodzaj baterii/ akumulatora	Li-Ion
Napięcie baterii	18 V
Czas ładowania	5 godzin
Czas pracy	30 minuta(y)
Czas działania (w trybie turbo)	15 minuta(y)
Poziom głośności	80 dB

### Parametry użytkowe

Uchwyt do przeno- szenia	Góra
Typ kółek	Gumowe

### Wykończenie

Stylistyka	2 w 1
Kolor	Głęboka czerń

### Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz	0,4 L
Filtr silnika	Zmywalny filtr

### Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka	Nasadka zasysająca 180°
Akcesoria w zestawie	Zasilacz sieciowy Szczelinówka Zintegrowana szczotka Stacja dokująca montowana na ścianie

### Waga i wymiary

Waga produktu	2,43 kg
---------------	---------

### Zrównoważony rozwój

Opakowanie	> 90% materiału z odzysku
------------	---------------------------



Dane wkrótce ulegną  
zmianie  
2019, Lipiec 6  
Version: 6.1.1  
EAN: 08710103886785

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com](http://www.philips.com)