

PHILIPS

Aspirateur balai
sans fil

SpeedPro

Brosse à 180°

21,6 V, jusqu'à 40 min

2-en-1 : aspiration, aspirette

Mini-brosse Turbo filtre
supplémentaire



FC6727/01



Rapide. Puissant, même aux endroits difficiles d'accès

Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180° pour une aspiration précise de la poussière, même dans les zones les plus difficiles : le long des plinthes et des meubles ou dans les coins.

Rapide et efficace

- Brosse à 180° pour une aspiration puissante et précise de la poussière
- Les LED de la brosse révèlent la poussière et les saletés dissimulées
- Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés

Un nettoyage ininterrompu et efficace

- Jusqu'à 40 min d'autonomie avec les batteries Li-ion 21,6 V
- Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés
- Accès rapide partout, même sous les meubles bas
- Design unique du bac à poussière évitant les nuages de poussière
- Mini-brosse Turbo pour un nettoyage rapide des surfaces textiles

Débit d'air élevé pour des performances prolongées

- Moteur PowerBlade conçu pour créer un débit d'air élevé
- PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps
- Filtre lavable garantissant un débit d'air élevé plus longtemps


Points forts

Brosse à 180°



La brosse à 180° est conçue pour offrir une aspiration puissante et précise de la poussière et de la saleté sur tous les types de sols, même dans les zones difficiles d'accès.

Brosse LED



Repérez et aspirez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce aux LED intégrées à la brosse du SpeedPro. Elles révèlent au fur et à mesure la poussière et les saletés dissimulées.

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie



Les batteries lithium-ion 21,6 V haute performance permettent jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode normal et 20 minutes en mode Turbo.

Accessoires intégrés




Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube, ce qui permet de l'avoir en permanence à portée de main pour nettoyer les plafonds et les étagères.

Accès rapide partout



Le SpeedPro est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Vidage hygiénique



Le bac à poussière de l'aspirateur est facile à retirer et se vide de manière hygiénique, sans créer de nuages de poussière.

Mini-brosse Turbo



La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges, de la moquette et des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace.

Moteur PowerBlade



Le moteur PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air élevé, afin de permettre une aspiration puissante et précise au niveau de la brosse.

PowerCyclone 7



La technologie PowerCyclone 7 sépare immédiatement la poussière de l'air, afin de maintenir un haut niveau de performances plus longtemps.

Caractéristiques

Performance

Débit d'air (max): Jusqu'à 800 l/min

Type de batterie: Li-Ion

Tension de la pile: 21,6 volt

Temps de charge: 5 heure(s)

Autonomie: 40 minute(s)

Autonomie (Turbo): 20 minute(s)

Niveau sonore: 80 dB

Utilisation

Poignée de transport: Haut

Type de roue: Caoutchouc

Design

Spécificités: 2 en 1

Couleur: Bleu cyan

Filtration

Capacité de poussière: 0,4 l

Filtre moteur: Filtre lavable

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse à 180°

Brosse supplémentaire: Mini-brosse Turbo

Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA, Suceur plat, Brosse intégrée, Station d'accueil murale, Filtre lavable supplémentaire

Poids et dimensions

Poids du produit: 2,48 kg

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

