



Aspirateur balai sans fil

- Brosse à 180°
- 21,6 V, jusqu'à 40 min
- 2-en-1 : aspiration, aspirette
- Mini-brosse Turbo filtre supplémentaire

FC6727/01

Rapide. Puissant, même aux endroits difficiles d'accès

Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180° pour une aspiration précise de la poussière, même dans les zones les plus difficiles : le long des plinthes et des meubles ou dans les coins.

Avantages

Rapide et efficace

- Brosse à 180° pour une aspiration puissante et précise de la poussière
- Les LED de la brosse révèlent la poussière et les saletés dissimulées
- Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés

Un nettoyage ininterrompu et efficace

- Jusqu'à 40 min d'autonomie avec les batteries Li-ion 21,6 V
- Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés
- Accès rapide partout, même sous les meubles bas

- Design unique du bac à poussière évitant les nuages de poussière
- Mini-brosse Turbo pour un nettoyage rapide des surfaces textiles

Débit d'air élevé pour des performances prolongées

- Moteur PowerBlade conçu pour créer un débit d'air élevé
- PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps
- Filtre lavable garantissant un débit d'air élevé plus longtemps

PHILIPS

Fonctions

Brosse à 180°



La brosse à 180° est conçue pour offrir une aspiration puissante et précise de la poussière et de la saleté sur tous les types de sols, même dans les zones difficiles d'accès.

Brosse LED



Repérez et aspirez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce aux LED intégrées à la brosse du SpeedPro. Elles révèlent au fur et à mesure la poussière et les saletés dissimulées.

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie



Les batteries lithium-ion 21,6 V haute performance permettent jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode normal et 20 minutes en mode Turbo.

Accessoires intégrés



Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube, ce qui permet de l'avoir en permanence à portée de main pour nettoyer les plafonds et les étagères.

Accès rapide partout



Le SpeedPro est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Vidage hygiénique



Le bac à poussière de l'aspirateur est facile à retirer et se vide de manière hygiénique, sans créer de nuages de poussière.

Mini-brosse Turbo



La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges, de la moquette et des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace.

Moteur PowerBlade



Le moteur PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air élevé, afin de permettre une aspiration puissante et précise au niveau de la brosse.

PowerCyclone 7



La technologie PowerCyclone 7 sépare immédiatement la poussière de l'air, afin de maintenir un haut niveau de performances plus longtemps.

Filtre lavable



Le système de filtration rejette uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé et des performances longue durée.

SpeedPro

Deux vitesses



Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Performance

Débit d'air (max)	Jusqu'à 800 l/min
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la pile	21,6 volt
Temps de charge	5 heure(s)
Autonomie	40 minute(s)
Autonomie (Turbo)	20 minute(s)
Niveau sonore	80 dB

Utilisation

Poignée de transport	Haut
Type de roue	Caoutchouc

Design

Spécificités	2 en 1
Couleur	Bleu cyan

Filtration

Capacité de poussière	0,4 l
-----------------------	-------

Filtere moteur Filtre lavable

Brosses et accessoires

Brosse standard	Brosse à 180°
Brosse supplémentaire	Mini-brosse Turbo
Accessoires inclus	Adaptateur secteur CA
	Suceur plat
	Brosse intégrée
	Station d'accueil murale
	Filtre lavable supplémentaire

Poids et dimensions

Poids du produit 2,48 kg

Développement durable

Emballage > 90 % de matériaux recyclés



Les données sont sujettes à changement
2019, août 17

Version: 7.1.1
EAN: 08710103886839

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com