

PHILIPS

无绳立式吸尘器

SpeedPro Max Aqua

360 度吸嘴

18 伏，运行时间长达 40 分钟

3 合 1：吸尘、湿拖和手持式吸尘部件

TurboPet 吸嘴

FC6801/82



高效无绳吸尘器*

3 合 1 清洁

凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。

更快的速度

- LED 吸嘴可捕捉隐蔽的灰尘和污垢
- 360 度吸嘴可更快地吸附灰尘和污垢
- 具有 18 伏锂电池，可长达 40 分钟* 进行强劲清洁

强劲的气流

- 第 8 代飓风离尘 - 飞利浦强劲的无尘袋技术
- PowerBlade 数字电机可产生高速气流 (>1000 升/分钟)
- 三重过滤系统可确保高速气流持续更长时间

3 合 1 清洁持续不间断

- 3 合 1：360° 吸嘴、吸尘和湿拖系统、手持式吸尘部件
- 适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost
- 快速触及任何角落，甚至是家具下方区域
- 集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

产品亮点

360 度吸嘴



360 度吸嘴可更快地吸附灰尘和污垢

PowerBlade 数字电机



PowerBlade 是专为提供高气流 (>1000 升/分钟) 的数字电机, 采用 360° 吸嘴。在购买 3 个月内前往 Philips.com 注册, 即可享受 5 年免费电机保修!

吸尘加湿拖系统



吸尘加湿拖系统可控制放水量, 从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫。

快速触及任何角落



SpeedPro Max 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶, 能够以较小角度甚至在地板上完全平放, 从而触及家具下方区域。

第 8 代飓风离尘技术




第 8 代飓风离尘技术 - 我们全新的无尘袋真空清洁技术, 现在配以无绳把杆, 可以更长时间提供更强劲的吸力。

集成式附件



多个附件可一键分离使用。可拆卸手持部件使 SpeedPro Max 一机多用。集成式的毛刷附着于吸管上, 触手可及。

LED 吸嘴



凭借 SpeedPro Max 吸嘴前的 LED 灯, 可轻松照射到和清除灰尘、绒毛、毛发和碎屑。LED 吸嘴还可以捕捉隐蔽的灰尘。

三重过滤系统



三重过滤系统仅将洁净空气返回至马达, 从而确保高速气流持续更长时间

3 合 1

3 合 1 - 强劲的 360° 吸嘴、吸尘加湿拖系统及集成式手持式吸尘部件

运行时间长达 40 分钟

高性能 18 伏锂离子电池在充电前提供长达 40 分钟的节能模式运行, 在普通模式下为 20 分钟, 在强力模式下为 12 分钟。

规格

性能

电池类型: 锂电池
电池电压: 18 伏
充电时间: 5 小时
运行时间: 40 分钟
运行时间 (高速): 12 分钟
声压级: 84 分贝
每水箱可清洁面积: 60 m²
气流 (最大): 1000 升/分钟

可用性

净水箱容量 (最大): 0.28 升
可使用的清洁剂: 用清洁剂或直接用水进行清洁

设计

颜色: 亮白色

过滤

尘量: 0.6 升
马达滤网: 可水洗滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 交流电源适配器, 微细纤维软垫, 集成式毛刷, 壁挂式底座
附加吸尘嘴: 360 度吸嘴, TurboPet 吸嘴
标准吸尘嘴: 吸尘和湿拖

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 2.654 千克

