

PHILIPS

Kézi porszívó nyéllel

SpeedPro Max

360°-os szívófej

25,2 V, akár 65 perc üzemidő

2 az 1-ben: porszívó és kézi porszívó

TurboPet szívófej



FC6823/01



A leggyorsabb vezeték nélküli takarítási élmény* 360°-os szívófejjel

A forradalmi SpeedPro Max 360°-os szívófejjel minden mozdulattal – akár előre, akár hátrafelé – több szennyeződést gyűjt össze, még a falak vagy bútorok mentén is. Takarítson többet, gyorsabban, keménypadlón és szőnyegen is.

Verhetetlen sebesség

- A 360°-os szívófej minden oldalról összegyűjti a port és szennyeződések
- A LED-es szívófej felfedi a megbújó port és szennyeződések

Egyedülálló légáramlás

- PowerCyclone 8 – a legjobb porzsák nélküli technológiánk
- A PowerBlade erős légáramot hoz létre (> 1000 l/perc)
- A háromszoros szűrőrendszer hosszabb ideig biztosít erős légáramlást

Zavartalan takarítás

- Akár 65 percig tartó tisztítóerő a 25 V-os lítiumion-akkumulátorokkal
- Beépített kézi egység, réstisztító szívófej és kefe
- Gyors hozzáférés mindenhol, akár alacsony bútorok alatt is
- Az egyedülálló portartályos kialakítás porfelhőképződés nélkül teszi lehetővé az ürítést
- Intelligens digitális kijelző mutatja a sebességet és az akkumulátorhasználatot



asimpleswitch.com

Fénypontok

360°-os szívófej



A 360°-os szívófej minden mozdulattal gyorsabban gyűjti össze a port és a szennyeződések, akár hátrafelé és az élek mentén is, így minden mozdulat számít.

PowerBlade digitális motor



A páratlanul erős légáramlásra (> 1000 l/perc) tervezett PowerBlade digitális motor a fejnél 360°-os szívást végez. Regisztráljon a Philips.com oldalon a vásárlástól számított 3 hónapon belül, és élvezzen ingyenesen 5 év motorgaranciát!

PowerCyclone 8 technológia



Power Cyclone 8 technológia – a legjobb porzsák nélküli porszívótechnológiánk most vezeték nélküli nyélben kapható, hogy hosszabb ideig biztosítson nagyobb szívást.

Akár 65 perc-es üzemidő




A nagy teljesítményű, 25,2 V-os lítiumion-akkumulátorok akár 65 perces gazdaságos, 30 perces normál és 21 perces turbó üzemmódu működésre képesek a következő feltöltésig.

Háromszoros szűrőrendszer



A háromszoros szűrőrendszer a motorba csak tiszta levegőt juttat vissza, így hosszabb ideig biztosít erős légáramlást.

Intelligens teljesítményszabályozás




Intelligens digitális kijelző mutatja a sebességet és az akkumulátorhasználatot, valamint tájékoztat, ha eljött a szűrő tisztításának ideje.

Beépített tartozékok



A tartozékok egyetlen kattintással könnyedén használhatók. A leválasztható kézi egység révén a SpeedPro Max két eszközt tartalmaz egy eszközben. A kefetartozék a csőbe van építve, ezért mindig kézre esik.

LED-es szívófej



A por, a szőszök és a morzsák a SpeedPro Max szívófejében található LED-lámpák segítségével könnyedén észrevehetők és eltávolíthatók. A LED-es szívófej még a megbúvó szennyeződések is felfedi.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: Lítium-ion
Elemfeszültség: 25,2 V
Töltési idő: 5 óra
Működési idő: 65 perc
Működési idő (turbó): 21 perc
Zajszint: 84 dB
Légáram (max.): > 1000 l/min

Kialakítás

Szín: Örvénylő vörös

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,6 L
Motorvédő szűrő: Mosható szűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati adapter, Beépített kefe, Falra szerelhető dokkoló
Kiegészítő szívófej: Motoros mini turbókefe
Normál szívófej: 360°-os szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 2,73 kg

