

PHILIPS

Steelstofzuiger

SpeedPro Max

Verzamelt stof en vuil van alle kanten

Tot 65 minuten snoerloos stofzuigen

2-in-1: stofzuiger en kruimelzuiger

TurboPet-mondstuk



FC6823/01

De snelste snoerloze steelstofzuiger

Zuigt stof en vuil sneller op, langs alle kanten

Met SpeedPro Max haalt u de snelste manier van snoerloos schoonmaken in huis. Met iedere beweging neemt het 360 graden mondstuk stof en vuil op, zelfs achterwaarts en in hoeken. Het unieke 360 graden mondstuk is geschikt voor alle typen vloeren, zodat wisselen niet nodig is. Gebruik de kleine gemotoriseerde turboborstel voor moeilijk te reinigen oppervlakken en de geïntegreerde borstel op de steel voor nauwe kieren. Met de krachtige PowerBlade-motor en de hoogwaardige 25.2V Li-ion batterij kun je tot wel 65 minuten krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken.

Ongekende snelheid

- 360°-mondstuk verzamelt stof en vuil van alle kanten
- LED-mondstuk voor moeilijk zichtbaar stof en vuil

Ongeëvenaarde luchtstroom

- PowerCyclone 8 - Onze krachtigste technologie voor stofzuigers zonder zak
- De digitale Powerblade-motor zorgt voor hoge luchtstroom (>1000 l/min)
- Het drievoudige filtratiesysteem zorgt voor een langere en krachtigere luchtstroom

Schoonmaken zonder onderbrekingen

- Tot wel 65 minuten krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken
- De geïntegreerde borstel op de steel is geschikt voor nauwe kieren
- Snel overal bij, zelfs onder lage meubels
- Uniek ontworpen stofemmer maakt legen zonder stofwolken mogelijk
- Slim digitaal display geeft snelheid en accugebruik aan



asimpleswitch.com

Kenmerken

360°-mondstuk



Het unieke 360 graden mondstuk zuigt stof en vuil sneller langs alle kanten op, zodat elke beweging telt.

Digitale Powerblade-motor



De digitale PowerBlade motor is ontworpen voor ongekende, hoge luchtstroom die zorgt voor een hoge zuigkracht aan alle kanten van het 360 graden mondstuk. Registreer SpeedPro Max binnen drie maanden na aankoop op Philips.com voor 3 jaar additionele garantie op de digitale PowerBlade motor.

PowerCyclone 8-technologie




PowerCyclone 8-technologie - onze beste technologie voor stofzuigers zonder zak, nu in een snoerloze steelstofzuiger, voor langdurigere, grotere zuigkracht.

Maximaal 65 minuten gebruikstijd



Tot wel 65 minuten snoerloos, krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken dankzij de hoogwaardige 25,2 Lithium-Ion-batterij. Tijdens de gebruikstijd zorgt de batterij voor continue goede prestaties. In de turbostand kunt u tot 21 minuten schoonmaken, in de normale stand tot 25 minuten en in de ECO-stand kun tot maar liefst 65 minuten zonder onderbrekingen schoonmaken. De batterij heeft een laadtijd van 5 uur. SpeedPro Max kan los worden opgeladen via de innovatieve magnetische oplader, of in het meegeleverde oplaadstation dat u eenvoudig aan de muur kunt bevestigen.

Drievoudig filtratiesysteem



Het drievoudige filtersysteem stuurt alleen de schone lucht terug naar de motor, waardoor de stofzuiger langer een krachtige luchtstroom kan produceren


Smart Power Control



Het digitale LED-display geeft de snelheidsstand en accuduur aan, en laat u weten wanneer het tijd is om het filter schoon te maken. SpeedPro Max komt met een handige schuifknop, die niet continue


ingedrukt hoeft te worden. Dit resulteert in extra comfort, wendbaarheid en gebruiksgemak tijdens het stofzuigen.

Geïntegreerde borstel op de steel



Voor eenvoudig schoonmaken in nauwe kieren en op lastig te bereiken plekken, heeft SpeedPro Max een geïntegreerde borstel op de steel. Verwijder het 360 graden mondstuk en klap de geïntegreerde borstel eenvoudig om. Met de geïntegreerde borstel kunt u snel en eenvoudig verder met het schoonmaken van lastige plekken.

LED-mondstuk



Stof, pluizen, haar en kruimels zijn gemakkelijk te zien en te verwijderen dankzij LED-lampen in het SpeedPro Max-mondstuk. Het LED-mondstuk brengt zelfs moeilijk zichtbaar stof en vuil aan het licht.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 25,2 volt

Oplaadtijd: 5 uur

Looptijd: 65 minuut/minuten

Gebruikstijd (turbo): 21 minuut/minuten

Geluidsniveau: 84 dB

Luchtsnelheid (max.): >1000 l/min

Ontwerp

Kleur: Twist Red

Filtering

Stofinhoud: 0,6 l

Motorfilter: Wasbaar filter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd:

Wisselstroomadapter, Geïntegreerde borstel,

Basisstation met wandmontage

Extra mondstuk: Gemotoriseerde turboborstel

Standaardmondstuk: 360°-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 2,73 kg

