

PHILIPS

Håndstøvsuger

SpeedPro Max

Støvsug trådløst i opptil 65 min

Smart innebygd tilbehør

2-i-1: støvsuger og håndholdt

TurboPet-munnstykke



FC6823/01



Den nye generasjonen av støvsugere med munnstykke som suger opp støv i 360°

SpeedPro Max er den trådløse håndstøvsugeren som gjør rengjøring til en lek! Den er lett å manøvrere og leveres med veggfeste for lett tilgjengelighet. Det kraftige 25,2 V-batteriet gjør det mulig å rengjøre hele boligen på én lading. SpeedPro Max har en kraftig digital motor og den samme teknologien som i våre beste poseløse støvsugere. Det unike patenterte munnstykket med 360-graders sugeffekt gjør rengjøringen rask og effektiv, og tilbehøret er alltid innen rekkevidde når du trenger det. SpeedPro Max stiller i en klasse for seg og sørger for en rask og grundig rengjøring!

Uslåelig hastighet

- Munnstykke med 360° suging fanger opp støv og smuss fra alle kanter
- LED-munnstykket viser skjult støv og skitt

Uovertruffen luftstrøm

- PowerCyclone 8 – den kraftigste teknologien for støvsugere uten pose
- Digital PowerBlade-motor skaper høy luftstrøm (> 1000 L/min)
- Det triple filtreringssystemet sikrer høy luftstrøm over lengre tid

Rengjøring uten forstyrrelser

- Støvsug trådløst i opptil 65 min
- 2-i-1 løsning med integrert tilbehør
- Rask tilgang overalt, selv under lave møbler
- Unik design på støvbeholderen sørger for at støvet ikke spres når beholderen tømmes
- Smart digital skjerm viser hastighet og batteriforbruk



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Munnstykke med 360° suging



Munnstykke med 360° suging fanger opp støv og smuss raskere for hvert tak, også når du beveger støvsugeren bakover og langs kanter.

Digital PowerBlade-motor



PowerBlade er en digital motor utviklet for uovertruffen, høy luftstrøm (> 1000 L/min) som gir 360° sugeeffekt ved munnstykket. Registrer deg på Philips.com innen tre måneder etter kjøpet for å få 5-års garanti helt gratis.

PowerCyclone 8-teknologi



PowerCyclone 8-teknologi – vår mest kraftfulle teknologi for støvsugere uten pose, nå i en trådløs håndstøvsuger, gir sterkere sugeeffekt.

Støvsug trådløst i opptil 65 min




SpeedPro Max har litiumionbatterier på 25,2 V og kan rengjøre trådløst i opptil 65 minutter før den må lades opp. Den leveres med et veggfeste som gjør den svært enkel å oppbevare. Når den trenger opplading, kobler du bare på den smarte magnetiske laderen. SpeedPro Max er fulladet på kun 5 timer.

Trippelt filtreringssystem



Det triple filtreringssystemet i SpeedPro Max fanger opptil 99% fint støv og andre partikler og allergener*. Filtringen sikrer at bare ren luft returneres til motoren igjen, noe som reduserer motstanden og gir høy luftstrøm.*> 2,5 µm partikkelstørrelse, testen er utført i henhold til IEC 60312 / EN60312.

Smart strømstyring




Smart digital skjerm viser hastighet og batteriforbruk og varsler deg når det er på tide å rengjøre filteret.

2-i-1 løsning med integrert tilbehør



SpeedPro Max har også en praktisk 2-i-1 funksjon med to integrerte tilbehør som gjør støvsugeren mer fleksibel og anvendelig. Ved å koble fra håndenheten får du en praktisk liten håndstøvsuger som er ideell til å fjerne smuler og smårusk i bilen eller på møbler. Med det integrerte børstetilbehøret kommer du lett til i kroker og kroker eller under hyller. Børstetilbehøret har dessuten ekstra lang rekkevidde slik at du kan støvsuge i taket eller på høye hyller.

LED-munnstykke



Støv, lo, hår og smuler blir lette å se og få bort med LED i SpeedPro Max-munnstykket. LED-munnstykket viser skjult støv og skitt.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Ytelse

Batteritype: Li-ion
Batterispenning: 25,2 V
Ladetid: 5 time(r)
Kjøretid: 65 minutt(er)
Kjøretid (turbo): 21 minutt(er)
Lydnivå: 84 dB
Luftstrøm (maks.): > 1000 l/min

Utforming

Farge: Twist Red

Filtrering

Støvkapasitet: 0,6 L
Motorfilter: Vaskbart filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: AC-strømadapter,
Integrert børste, Veggmontert dokking
Ekstra munnstykke: Motorisert turbobørste
Standardmunnstykke: Munnstykke med 360°
suging

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt: 2,73 kg

