



Kézi porszívó nyéllal

- 360°-os szívófej
- 25,2 V, akár 65 perc üzemidő
- 2 az 1-ben: porszívó és kézi porszívó
- TurboPet szívófej

FC6823/01

## A leggyorsabb vezeték nélküli takarítási élmény\*

### 360°-os szívófejjel

A forradalmi SpeedPro Max 360°-os szívófejjel minden mozdulattal – akár előre, akár hátrafelé – több szennyeződést gyűjt össze, még a falak vagy bútorok mentén is. Takarítson többet, gyorsabban, keménypadlón és szőnyegen is.

### Előnyök

#### Verhetetlen sebesség

- A 360°-os szívófej minden oldalról összegyűjti a port és szennyeződések
- A LED-es szívófej felfedi a megbújó port és szennyeződések

#### Egyedülálló légáramlás

- A PowerBlade erős légáramot hoz létre (> 1000 l/perc)
- PowerCyclone 8 – a legjobb porzsák nélküli technológiánk
- A háromszoros szűrőrendszer hosszabb ideig biztosít erős légáramlást

#### Zavartalan takarítás

- Akár 65 percig tartó tisztítóerő a 25 V-os lítiumion-akkumulátorokkal
- Intelligens digitális kijelző mutatja a sebességet és az akkumulátorhasználatot
- Beépített kézi egység, réstisztító szívófej és kefe
- Gyors hozzáférés mindenhol, akár alacsony bútorok alatt is
- Az egyedülálló portartályos kialakítás porfelhőképződés nélkül teszi lehetővé az ürítést

**PHILIPS**

## Szolgáltatások

### 360°-os szívófej



A 360°-os szívófej minden mozdulattal gyorsabban gyűjti össze a port és a szennyeződések, akár hátrafelé és az élek mentén is, így minden mozdulat számít.

### PowerBlade digitális motor



A páratlanul erős légáramlásra (> 1000 l/perc) tervezett PowerBlade digitális motor a fejnél 360°-os szívást végez. Regisztráljon a Philips.com oldalon a vásárlástól számított 3 hónapon belül, és élvezzen ingyenesen 5 év motorgaranciát!

### PowerCyclone 8 technológia



Power Cyclone 8 technológia – a legjobb porzsák nélküli porszívótechnológiánk most vezeték nélküli nyélben kapható, hogy hosszabb ideig biztosítson nagyobb szívást.

### Akár 65 perc-es üzemidő



A nagy teljesítményű, 25,2 V-os lítiumion-akkumulátorok akár 65 perces gazdaságos, 30 perces normál és 21 perces turbó üzemmódban működésre képesek a következő feltöltésig.

### Háromszoros szűrőrendszer




A háromszoros szűrőrendszer a motorba csak tiszta levegőt juttat vissza, így hosszabb ideig biztosít erős légáramlást.

### Intelligens teljesítményszabályozás




Intelligens digitális kijelző mutatja a sebességet és az akkumulátorhasználatot, valamint tájékoztat, ha eljött a szűrő tisztításának ideje.

### Beépített tartozékok




A tartozékok egyetlen kattintással könnyedén használhatók. A leválasztható kézi egység révén a SpeedPro Max két eszközt tartalmaz egy eszközben. A kefetartozék a csőbe van építve, ezért mindig kézre esik.

### LED-es szívófej




A por, a szőcsök és a morzsák a SpeedPro Max szívófejében található LED-lámpák segítségével könnyedén észrevehetőek és eltávolíthatók. A LED-es szívófej még a megbúvó szennyeződések is felfedi.

### Gyors hozzáférés mindenhol



A SpeedPro Max rugalmas és könnyedén irányítható. A tetején található portartálynak köszönhetően alacsony szögbe vagy akár teljesen a padlóval egy vonalba helyezhető, így az alacsony bútorok alatti területeket is képes elérni.

### Higiénikus tisztítás



A porszívó portartálya könnyedén eltávolítható és higiénikusan kiüríthető, anélkül, hogy porfelhőt képezne.

## termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

### Teljesítmény

Akkumulátor típusa	Lítium-ion
Elemfeszültség	25,2 V
Töltési idő	5 óra
Működési idő	65 perc
Működési idő (turbó)	21 perc
Zajsztint	84 dB
Légáram (max.)	> 1000 l/min

### Kialakítás

Szín	Örvénylő vörös
------	----------------

### Szűrőrendszer

Portartály kapacitása	0,6 L
Motorvédő szűrő	Mosható szűrő

### Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok	Váltakozó áramú hálózati adapter
	Beépített kefe
	Falra szerelhető dokkoló
Kiegészítő szívófej	Motoros mini turbókefe
Normál szívófej	360°-os szívófej

### Fenntarthatóság

Csomagolás	> 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv	100% újrahasznosított papír

### Tömeg és méretek

Készülék tömege	2,73 kg
-----------------	---------

\* A 10 legkeresettebb, 300 € feletti értékű vezeték nélküli nyeles porszívóval összehasonlítva Németországban, 2017-ben, a Philips által kifejlesztett, IEC60312-1 nemzetközi szabványokon alapuló, a makacs szennyeződések keménypadlóról történő eltávolítását tesztelő eljárásban. 2018. január.



az adatok változhatnak  
2019, November 2

Version: 15.8.1  
EAN: 08710103814061

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com](http://www.philips.com)