



- Støvsug trådløst i opptil 65 min
- Smart innebygd tilbehør
- 2-i-1: støvsuger og håndholdt
- TurboPet-munnstykke

FC6823/01

Den nye generasjonen av støvsugere

med munnstykke som suger opp støv i 360°

SpeedPro Max er den trådløse håndstøvsugeren som gjør rengjøring til en lek! Den er lett å manøvrere og leveres med veggfeste for lett tilgjengelighet. Det kraftige 25,2 V-batteriet gjør det mulig å rengjøre hele boligen på én lading. SpeedPro Max har en kraftig digital motor og den samme teknologien som i våre beste poseløse støvsugere. Det unike patenterte munnstykket med 360-graders sugeseffekt gjør rengjøringen rask og effektiv, og tilbehøret er alltid innen rekkevidde når du trenger det. SpeedPro Max stiller i en klasse for seg og sørger for en rask og grundig rengjøring!

Fordeler

Uslåelig hastighet

- Munnstykke med 360° suging fanger opp støv og smuss fra alle kanter
- LED-munnstykket viser skjult støv og skitt

Uovertruffen luftstrøm

- Digital PowerBlade-motor skaper høy luftstrøm (> 1000 L/min)
- PowerCyclone 8 – den kraftigste teknologien for støvsugere uten pose
- Det triple filtreringssystemet sikrer høy luftstrøm over lengre tid

Rengjøring uten forstyrrelser

- Støvsug trådløst i opptil 65 min
- Smart digital skjerm viser hastighet og batteriforbruk
- 2-i-1 løsning med integrert tilbehør
- Rask tilgang overalt, selv under lave møbler
- Unik design på støvbeholderen sørger for at støvet ikke spres når beholderen tømmes

PHILIPS

Funksjoner

Munnstykke med 360° suging



Munnstykke med 360° suging fanger opp støv og smuss raskere for hvert tak, også når du beveger støvsugeren bakover og langs kanter.

Digital PowerBlade-motor



PowerBlade er en digital motor utviklet for uovertruffen, høy luftstrøm (> 1000 L/min) som gir 360° sugeeffekt ved munnstykket. Registrer deg på Philips.com innen tre måneder etter kjøpet for å få 5-års garanti helt gratis.

PowerCyclone 8-teknologi



PowerCyclone 8-teknologi – vår mest kraftfulle teknologi for støvsugere uten pose, nå i en trådløs håndstøvsuger, gir sterkere sugeeffekt.

Støvsug trådløst i opptil 65 min



SpeedPro Max har litiumionbatterier på 25,2 V og kan rengjøre trådløst i opptil 65 minutter før den må lades opp. Den leveres med et veggfeste som gjør den svært enkel å oppbevare. Når den trenger opplading, kobler du bare på den smarte magnetiske laderen. SpeedPro Max er fulladet på kun 5 timer.

Trippelt filtreringssystem




Det triple filtreringssystemet i SpeedPro Max fanger opptil 99% fint støv og andre partikler og allergener*. Filtreringen sikrer at bare ren luft returneres til motoren igjen, noe som reduserer motstanden og gir høy luftstrøm.*> 2,5 µm partikkelstørrelse, testen er utført i henhold til IEC 60312 / EN60312.

Smart strømstyring




Smart digital skjerm viser hastighet og batteriforbruk og varsler deg når det er på tide å rengjøre filteret.

2-i-1 løsning med integrert tilbehør




SpeedPro Max har også en praktisk 2-i-1 funksjon med to integrerte tilbehør som gjør støvsugeren mer fleksibel og anvendelig. Ved å koble fra håndenheten får du en praktisk liten håndstøvsuger som er ideell til å fjerne smuler og smårusk i bilen eller på møbler. Med det integrerte børstetilbehøret kommer du lett til i kroker og krierer eller under hyller. Børstetilbehøret har dessuten ekstra lang rekkevidde slik at du kan støvsuge i taket eller på høye hyller.

LED-munnstykke




Støv, lo, hår og smuler blir lette å se og få bort med LED i SpeedPro Max-munnstykket. LED-munnstykket viser skjult støv og skitt.

Rask tilgang overalt



SpeedPro Max er fleksibel og enkel å manøvrere. Støvbeholderen sitter på toppen for å gi en lavere vinkel. Den kan til og med bli helt flat mot gulvet for å komme til under lave møbler.

Hygienisk tømming



Støvsugerens støvbeholder kan enkelt tas av og tømmes på en hygienisk måte uten at støvet spres.

SpeedPro Max

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Ytelse

Batteritype	Li-ion
Batterispenning	25,2 V
Ladetid	5 time(r)
Kjøretid	65 minutt(er)
Kjøretid (turbo)	21 minutt(er)
Lydnivå	84 dB
Luftstrøm (maks.)	> 1000 l/min

Utforming

Farge	Twist Red
-------	-----------

Filtrering

Støvkapasitet	0,6 L
Motorfilter	Vaskbart filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med	AC-strømadapter Integrert børste Veggmontert dokking
Ekstra munnstykke	Motorisert turbobørste
Standardmunnstykke	Munnstykke med 360° suging

Bærekraft

Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Vekt, produkt	2,73 kg
---------------	---------

Mål, emballasje

Høyde	16,50 cm
Bredde	38,40 cm
Dybde	79,20 cm
Nettovekt	3,41 kg
Bruttovekt	4,69 kg
EAN	08710103814061
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	850811

Ytre eske

Lengde	79,20 cm
Bredde	38,40 cm
Høyde	16,50 cm
Bruttovekt	4,69 kg
EAN	18710103814068
Antall emballasjer	1

* Testet mot de ti mestselgende trådløse håndholdte støvsugerne > 300€ i Tyskland 2017. Testen er utformet av Philips med tanke på tørrengjøring av møkkete harde gulv, basert på den internasjonale standarden IEC60312-1. jan. 2018.



data kan endres
2019, Juli 31
Version: 15.8.1
EAN: 08710103814061

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com