

PHILIPS

kabelloser
Staubsauger

SpeedPro Max

360-Grad-Saugdüse

25,2 V, bis zu 65 Minuten
Betriebszeit

2-in-1: Staubsauger und
Handstaubsauger



FC6826/01



Die schnellste kabellose Reinigung* 360-Grad-Saugdüse

Der revolutionäre SpeedPro Max mit 360-Grad-Saugdüse nimmt mit jedem Zug mehr Schmutz auf, vorwärts und rückwärts – selbst an Wänden und Möbeln. Reinigen Sie mehr in kürzerer Zeit, sowohl auf harten Böden als auch auf Teppichen.

Einzigartige Geschwindigkeit

- 360-Grad-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz von allen Seiten
- LED-Düse zeigt versteckten Staub und Schmutz

Unübertroffener Luftstrom

- PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie
- Der PowerBlade Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/Min)
- Das Dreifach-Filterssystem sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom

Reinigung ohne Unterbrechungen

- Bis zu 65 Minuten Reinigungskraft mit 25-V-Lithium-Ionen-Akku
- Integriertes tragbares Zubehör, Fugendüse und Bürste
- Schnellere Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln
- Einzigartiger Staubbehälter für ein Entleeren ohne Staubwolken
- Das intelligente digitale Display zeigt die Geschwindigkeit und den Akkuverbrauch an



asimpleswitch.com

Besonderheiten

360-Grad-Saugdüse



360-Grad-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller mit jedem Zug, selbst rückwärts und von den Seiten, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen.

PowerBlade Digitalmotor



Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/Min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht.

PowerCyclone 8 Technologie



PowerCyclone 8 Technologie – unsere beste beutellose Staubsaugertechnologie jetzt in einem kabellosen Akku-Staubsauger für eine längere Saugleistung.

Bis zu 65 Minuten Akkulaufzeit




Leistungsstarke 25,2-V-Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 65 Minuten Betriebszeit im Eco-Modus, 30 Min. im normalen Modus und 21 Min. im Turbo-Modus, bevor Sie sie erneut aufladen müssen.

Dreifach-Filterssystem



Das Dreifach-Filterssystem leitet nur die saubere Luft zurück zum Motor und sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom.

Smart Power Control




Das intelligente digitale Display zeigt die Geschwindigkeit und den Akkuverbrauch an und erinnert Sie rechtzeitig an die Reinigung des Filters.

Integriertes Zubehör



Das Zubehör lässt sich ganz einfach aufstecken. Dank des abnehmbaren Handstücks ist der SpeedPro Max Handstaubsauger und ein kabelloser Akku-Staubsauger zugleich. Das Bürstenzubehör ist in das Saugrohr integriert, damit Sie es immer griffbereit haben.

LED-Düse



Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind mit der LED-Beleuchtung der SpeedPro Max Düse leicht zu erkennen und zu beseitigen. Die LED-Düse zeigt sogar versteckten Schmutz.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Leistung

Batterietyp: Li-Ion
Akkuspannung: 25,2 V
Ladezeit: 5 Stunde(n)
Laufzeit: 65 Minute(n)
Laufzeit (Turbo): 21 Minute(n)
Geräuschpegel: 84 dB
Luftwirbel (max.): > 1.000 l/min

Design

Farbe: Helles Kupfer

Filterung

Staubaufnahmekapazität: 0,6 l
Motorfilter: Abwaschbarer Filter

Düsen und Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter,
Integrierte Bürste, Wandhalterung
Standarddüse: 360-Grad-Saugdüse

Nachhaltigkeit

Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 2,73 kg

