

PHILIPS

Бездротовий
вертикальний пилосос

SpeedPro Max Aqua

Насадка для всмоктування на 360°

25,2 В, час роботи: до 75 хв.

3-в-1: пилосос, система миття,
ручний

Вмонтовані аксесуари



FC6903/01



Найшвидший бездротовий пилосос* із функціональністю 3-в-1

Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно.

Безперервне прибирання 3-в-1

- 3-в-1: насадка для всмоктування на 360°, система прибирання та миття, ручний пилосос
- Для різних типів пилу, включаючи струмінь води AquaBoost для найстійкішого бруду
- Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка
- Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

Неперевершена швидкість

- Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил
- Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд
- До 75 хвилин* потужного прибирання завдяки літєво-іонній батареї на 25,2 В

Надпотужний потік повітря

- Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів
- Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв.)
- Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.



aimpleswitch.com

Основні особливості

Насадка для всмоктування на 360°



Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил.

До 75 хвилин роботи



Один заряд високопотужних літєво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 75 хвилин роботи в економному режимі, 35 хвилин – у звичайному режимі і 25 хвилин – у турборежимі.

Цифровий двигун PowerBlade



PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!

Система прибирання і миття



Унікальна система прибирання і миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або у пральній машині.

Можливість швидко дістатися будь-якого місця



Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахилити трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

Технологія PowerCyclone 8




PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.

Вмонтовані аксесуари



Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.

Насадка зі світлодіодами



Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.

Специфікації

Ефективність

Тип батареї: Літій-іонна

Напруга батареї: 25,2 В

Час зарядження: 5 годин(-и)

Час роботи: 75 хвилин(-и)

Час роботи (турборежим): 25 хвилин(-и)

Рівень потужності звуку: 84 дБ

Покриття площі на резервуар:

60 м²

Потік повітря (макс.): 1000 л/хв.

Практичність

Ємність резервуара для чистої води (макс.): 0,28 л

Миючі засоби, які можна використовувати:

прозорий миючий засіб або проста вода

Конструкція

Колір: Electric Aqua

Фільтрація

Місткість мішка для пилу: 0,6 л

Фільтр двигуна: Фільтр, який можна мити

Насадки та аксесуари

Аксесуари в комплекті: Адаптер змінного струму,
Накладка з мікрофібри, Вбудована щітка

Додаткова насадка: Насадка для всмоктування на
360°

Стандартна насадка: Сухе і вологе прибирання

Надійність

Упаковка: > 90% перероблених матеріалів

Посібник користувача: 100% перероблений папір

Вага та розміри

Вага виробу: 2,732 кг

