

PHILIPS

kabelloser
Staubsauger

SpeedPro Max Aqua

360°-Saugdüse

25,2 V, bis zu 75 Minuten
Betriebszeit

3-in-1: Staubsauger,
Mopp & Handsauger

TurboPet-Düse



FC6904/01



Schnellster kabelloser Staubsauger* mit 3-in-1 Reinigung

Mit unserem 3-in-1 kabellosen Staubsauger sind Sie schneller. Unsere leistungsstarke 360°-Saugdüse fängt Staub und Schmutz von allen Seiten schneller ein. Ob harter Boden oder Teppich – jede Bewegung zählt. Ein einzigartiges Saug- und Wischsystem bekämpft unterschiedliche Schmutzarten gleichzeitig.

Kontinuierliche 3-in-1 Reinigung

- 3-in-1: 360°-Saugdüse, Saug- & Wischsystem, Handstaubsauger
- Für verschiedene Staubtypen, inkl. AquaBoost für hartnäckigen Schmutz
- Integriertes tragbares Zubehör, Fugendüse und Bürste
- Schnellere Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln

Einzigartige Geschwindigkeit

- 360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller
- LED-Düse zeigt versteckten Staub und Schmutz
- Bis zu 75 Minuten* leistungsstarke Reinigungsleistung mit 25,2-V-Lithium-Ionen-Akku

Unübertroffener Luftstrom

- PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie
- Der PowerBlade Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/Min)
- Das Dreifach-Filterssystem sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom



asimpleswitch.com

Besonderheiten

360°-Saugdüse



360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller

Bis zu 75 Minuten Akkulaufzeit



Leistungsstarke 25,2-V-Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 75 Minuten Betriebszeit im Eco-Modus, 35 Min. im normalen Modus und 25 Min. im Turbo-Modus, bevor Sie sie erneut aufladen müssen.

PowerBlade Digitalmotor



Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/Min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter Philips.com, und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie auf den Motor!

Saug- und Wischsystem



Das einzigartige Saug- und Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird. Die Mikrofaserpolster können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.

Schnellere Reichweite überall



Der SpeedPro Max ist flexibel und leicht zu manövrieren. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, wodurch ein kleinerer Winkel ermöglicht wird. Er lässt sich sogar ganz flach auf dem Boden führen, um selbst unter niedrigen Möbeln zu reinigen.

PowerCyclone 8-Technologie




PowerCyclone 8-Technologie – unsere beste beutellose Staubsaugertechnologie jetzt in einem kabellosen Akku-Staubsauger für eine längere Saugleistung.

Integriertes Zubehör



Das Zubehör lässt sich ganz einfach aufstecken. Dank des abnehmbaren Handstücks ist der SpeedPro Max Handstaubsauger und ein kabelloser Akku-Staubsauger zugleich. Das Bürstenzubehör ist in das Saugrohr integriert, damit Sie es immer griffbereit haben.

LED-Düse



Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind mit der LED-Beleuchtung der SpeedPro Max-Düse leicht zu erkennen und zu beseitigen. Die LED-Düse zeigt sogar versteckten Schmutz.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Leistung

Batterietyp: Li-Ion
Akkuspannung: 25,2 V
Ladezeit: 5 Stunde(n)
Laufzeit: 75 Minute(n)
Laufzeit (Turbo): 25 Minute(n)
Geräuschpegel: 84 dB
Reichweite pro Tank: 60 m²
Luftwirbel (max.): 1.000 l/min

Verwendbarkeit

Max. Kapazität des Frischwasserbehälters:
0,28 l
Reinigungsmittel, die verwendet werden
können: klares Reinigungsmittel oder nur
Wasser

Design

Farbe: Electric Aqua

Filterung

Staubaufnahmekapazität: 0,6 l
Motorfilter: Abwaschbarer Filter

Düsen und Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter,
Mikrofaserpolster, Integrierte Bürste, Separater
Ersatzfilter
Zusatzbürste: TurboPet-Düse, 360°-Saugdüse
Standarddüse: Sauger und Mopp

Nachhaltigkeit

Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 2,732 kg

