

PHILIPS

Johdoton varsi-
imuri

SpeedPro Max Aqua

Imusuutin 360°

25,2 V, käyttöaika jopa 75 min

Kolme yhdessä: imuri, moppi,
rikkaimuri

TurboPet-suutin



FC6904/01



Philipsin nopein johdoton pölynimuri* Kolme siivoustoimintoa

Philipsin johdottomalla 3-in-1-pölynimurilla imurointi sujuu hetkessä. Tehokas 360 asteen suutin kerää pölyä ja likaa matoilta ja kovilta lattiapinnoilta jokaisella liikkeellä. Vacuum & Mop -järjestelmän ansiosta voit poistaa monenlaisia likaa samalla imurointikerralla.

Kolme siivoustoimintoa ilman keskeytyksiä

- Kolme laitetta yhdessä: 360 asteen imusuutin, imurointi- ja moppausjärjestelmä, rikkaimuri
- Monenlaiselle pölylle, mukana AquaBoost sitkeälle lialle
- Erillinen rikkaimuriosa, rakosuutin ja harjaosa lisävarusteena
- Erinomainen ulottuvuus myös matalien kalusteiden alle

Verraton nopeus

- Kerää pöly ja lika nopeammin 360 asteen suuttimella
- LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn
- Jopa 75 minuuttia* tehokasta puhdistusta 25,2 voltin litiumioniakulla

Verraton ilmavirta

- Huipputehokas PowerCyclone 8 -tekniikka pölypussittomiin pölynimureihin
- Digitaalinen PowerBlade-sähkömoottori tuottaa tehokkaan ilmavirran (>1 000 l/min)
- Kolminkertainen suodatusjärjestelmä takaa erinomaisen ilmavirran



asimpleswitch.com

Kohokohdat

Imusuutin 360°



Kerää pöly ja lika nopeammin 360 asteen suuttimella

Jopa 75 minuuttia käyttöaikaa



Tehokkaat 25,2 voltin litiumioniakut riittävät Eco-tilassa jopa 75 minuutiksi, normaalitilassa 35 minuutiksi ja Turbo-tilassa 25 minuutiksi ennen latausta.

Digitaalinen PowerBlade-sähkömoottori



PowerBlade on digitaalinen moottori, joka takaa verrattomalla, tehokkaalla ilmavirtauksella (>1000 l/min) 360 asteen imutehon suuttimessa. Rekisteröimällä osoitteessa Philips.com 3 kuukauden kuluessa ostoksesta saat 5 vuoden moottoritakuun kaupan päälle!

Imurointi- ja moppausjärjestelmä



Ainutlaatuinen imurointi- ja moppausjärjestelmä ohjaa lattian kastelua kovilla lattiapinnoilla niin, että ne pysyvät sopivan kosteina koko pesun ajan. Mikrokuituliinat voi pestä käsin tai koneessa.

Erinomainen ulottuvuus



SpeedPro Max on joustava ja helppo liikutella. Pölysäiliö on päällä, mikä mahdollistaa pienen kulman ja erinomaisen ulottuvuuden jopa matalien huonekalujen alle.

PowerCyclone 8 -tekniikka




Huipputehokas pölypussiton PowerCyclone 8 -tekniikka nyt myös varrellisessa rikkaimurissa.

Integroidut lisävarusteet



Lisävarusteet on helppo kiinnittää. SpeedPro Maxin rikkaimuriosaa voidaan käyttää erikseen. Harjalisäosa on kiinnitetty imuputkeen, joten se on aina käden ulottuvilla.

LED-suutin



SpeedPro Max -suuttimen LED-valon ansiosta näet pölyn, nukat, karvat ja leivänmurut hankalistakin paikoista. LED-suutin näyttää myös piilolian.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni
Jännite: 25,2 V
Latausaika: 5 tuntia
Käyttöaika: 75 minuutti(a)
Käyttöaika (turbo): 25 minuutti(a)
Äänentaso: 84 dB
Yksi säiliöllinen puhdistaa: 60 m²
Ilmankierto (enintään): 1 000 l/min

Käytettävyys

Puhtaan veden säiliön tilavuus (enint.): 0,28 V
Käytettävät puhdistusaineet: kirkas puhdistusaine tai pelkkä vesi

Muotoilu

Väri: Sähkösininen

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,6 V
Moottorin suodatin: Pestävä suodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Mikrokuitutyyny, Integroitu harja, Ylimääräinen suodatin
Lisäsuutin: TurboPet-suutin, Imusuutin 360°
Vakiosuutin: Imurointi ja moppaus

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 2,732 kg

