

PHILIPS

Aspirateur balai
sans fil

SpeedPro Max Aqua

Brosse à 360°

25,2 V, jusqu'à 75 min
d'autonomie

3-en-1 : aspiration nettoyage
aspirette

Brosse TurboPet



FC6904/01



Une aspiration sans fil ultra-rapide* avec nettoyage 3-en-1

Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté.

Nettoyage 3-en-1 ininterrompu

- 3-en-1 : brosse à 360°, système d'aspiration et nettoyage, aspirette
- Pour différents types de saleté, avec Aquablast pour les saletés tenaces
- Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés
- Accès rapide partout, même sous les meubles bas

Rapidité

- La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement
- La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées
- Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V

Débit d'air puissant

- PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante
- Le moteur numérique PowerBlade crée un flux d'air élevé (> 1 000 l/min)
- Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps



asimpleswitch.com

Points forts

Brosse à 360°



La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

Jusqu'à 75 minutes d'autonomie



Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.

Moteur numérique PowerBlade



Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un flux d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

Système d'aspiration et de nettoyage



Le système unique d'aspiration et nettoyage contrôle l'apport d'eau nécessaire pour un nettoyage optimal des sols durs. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.

Accès rapide partout



Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Technologie PowerCyclone 8



Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.

Accessoires intégrés



Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.

Brosse LED



Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Performance

Type de batterie: Li-Ion
Tension de la pile: 25,2 volt
Temps de charge: 5 heure(s)
Autonomie: 75 minute(s)
Autonomie (Turbo): 25 minute(s)
Niveau sonore: 84 dB
Superficie traitable avec un réservoir: 60 m²
Débit d'air (max): 1 000 l/min

Utilisation

Capacité du réservoir d'eau propre (max.): 0,28 l
Détergents utilisables: du détergent ou de l'eau pure

Design

Couleur: Electric Aqua

Filtration

Capacité de poussière: 0,6 l
Filtre moteur: Filtre lavable

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA, Patin en microfibre, Brosse intégrée, Filtre supplémentaire
Brosse supplémentaire: Brosse TurboPet, Brosse à 360°
Brosse standard: Aspire et lave

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit: 2,732 kg

