

PHILIPS

Belaidis dulkių
siurblys „šluota“

SpeedPro Max Aqua

360° siurbimo antgalis

25,2 V, veikia iki 75 min.

Siurblys, šluota ir rankinis priet.

„TurboPet Nozzle“



FC6904/01



Greičiausias belaidis siurblys* su „trys viename“ valymu

Valymą baigsite greičiau su mūsų „trys viename“ belaidžiu siurbliu. Galingas 360° siurbimo antgalis greičiau susiurbia dulkes ir purvą iš visų pusių. Tinka ir kietoms grindims, ir kilimams – kad kiekvienas judesys būtų vertas pastangų. Unikali siurbimo ir drėgno valymo sistema vienu kartu išvalo įvairų purvą.

Nepertraukiamas „trys viename“ valymas

- „Trys viename“: 360° siurbimo antgalis, siurblys, drėgnas valymas ir rankinis prietaisas
- Skirtingų rūšių dulkėms, įskaitant „AquaBoost“ sunkiau valomam purvą
- Integruotas rankinis prietaisas, siauras įrankis ir šepetys
- Greitai pasieksite visas vietas, net ir po žemais baldais

Nepralenkiamas greitis

- Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą
- Su LED antgaliu pastebėsite vos matomas dulkes ir purvą
- Iki 75 min.* galingo valymo su 25,2 V ličio jonų akumuliatoriumi

Neprilygstamas oro srautas

- „PowerCyclone 8“ yra mūsų galingiausia technologija be maišelio
- Skaitmeninis variklis „PowerBlade“ generuoja didelį oro srautą (> 1000 l/min)
- Stiprus oro srautas ilgiau užtikrinamas naudojant trigubą filtravimo sistemą



asimpleswitch.com

Ypatybės

360° siurbimo antgalis



Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą

Veikia iki 75 minučių



Didelio našumo 25,2 V ličio jonų akumuliatoriai iki kito įkrovimo veikia iki 75 min. režimu „Eco“, 35 min. – įprastu režimu ir 25 min. – režimu „Turbo“.

Skaitmeninis variklis „PowerBlade“



„PowerBlade“ yra skaitmeninis variklis, sukuriantis neprilygstamą, labai didelį oro srautą (> 1000 l/min), kuris antgalyje sukuria siurbimą 360° kampu. Registruokitės Philips.lt per 3 mėnesius nuo pirkimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui!

Siurbimo ir drėgno valymo sistema



Dėl šios unikalių siurbimo ir drėgno valymo sistemos vandens išskyrimas kontroliuojamas, todėl bet kokios kietos grindys valant drėkinamos optimaliai. Mikropluošto šluostės galima plauti rankomis arba skalbimo mašinoje.

Greitai pasieksite visas vietas



„SpeedPro Max“ yra lankstus ir juo lengva manevruoti. Dulkių surinkimo dėžė yra viršuje, todėl jį galima palenkti arčiau grindų ir net visiškai lygiai su grindimis, kad pasiektumėte vietą po žemais baldais.

Technologija „PowerCyclone 8“




Technologija „PowerCyclone 8“ – mūsų geriausia dulkių siurbimo be maišelio technologija dabar ir belaidžiame siurblyje „šluotoje“, kad siurbimas ilgiau išliktų stipresnis.

Integruoti priedai



Priedus paprasta naudoti juos uždedant. Dėl nuimamo rankinio prietaiso „SpeedPro Max“ yra du prietaisai viename. Šepečio priedas integruotas vamzdyje, todėl jis visada yra po ranka.

LED antgalis



Naudodamiesi antgalio „SpeedPro Max“ LED apšvietimu, lengvai pastebėsite dulkes, pūkus, plaukus ir trupinius. Su LED antgaliu pastebėsite vos matomą purvą.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

„Performance“

Baterijos tipas: Ličio jonų
Akumuliatoriaus įtampa: 25,2 V
Įkrovimo laikas: 5 val.
Darbinis ciklas: 75 min.
Darbinis ciklas („turbo“): 25 min.
Garso lygis: 84 dB
Paviršiaus išvalymas vienu baku: 60 m²
Oro srovė (maks.): 1000 l/min

Naudojimo trukmė

Švaraus vandens bakelio talpa (maks.): 0,28 l
Galimos naudoti valymo priemonės: švartios valymo priemonės arba tik vanduo

Konstrukcija

Spalva: Elektrinė, vandens

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,6 l
Variklio filtras: Plaunamas filtras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: AC maitinimo adapteris, Mikropluošto šluostė, Integruotas šepetys, Papildomas filtras
Papildomas antgalis: „TurboPet Nozzle“, 360°

siurbimo antgalis

Standartinis antgalis: Siurbimas ir drėgnas valymas

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 2,732 kg

