

PHILIPS

Odkurzacz bezprzewodowy
3w1 z funkcją mycia

SpeedPro Max Aqua

Funkcja mycia z systemem
AquaBoost

25,2V; do 75 min pracy bez
ładowania

Odkurzacz ręczny z mini
elektroszczotką

Nasadka z podświetleniem LED



FC6904/01



Najszybszy bezprzewodowy odkurzacz* 3 w 1

Szybciej uporać się ze sprzątnięciem dzięki naszemu bezprzewodowemu odkurzaczowi 3 w 1. Nasadka zasysająca 360° dużej mocy szybciej wylapuje kurz i brud ze wszystkich stron. Odkurzaj twarde podłogi i dywany — liczy się każdy ruch. Wyjątkowy system do odkurzania i mycia umożliwia jednoczesne usuwanie wielu różnych typów zabrudzeń.

Płynne sprzątnięcie 3 w 1

- 3 w 1: nasadka zasysająca 360°, system do odkurzania i mycia, odkurzacz ręczny
- Do wielu rodzajów kurzu, w tym AquaBoost do trudniejszych zabrudzeń
- Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
- Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami

Nieźródlna szybkość

- Nasadka zasysająca 360° szybciej wylapuje kurz i inne zabrudzenia
- Nasadka z podświetleniem LED uwidacznia nawet ukryty kurz i inne zabrudzenia
- Akumulator litowo-jonowy 25,2 V pozwala na sprzątnięcie nawet przez 75 minut*

Najlepszy przepływ powietrza

- PowerCyclone 8 — wyjątkowa bezworkowa technologia
- Cyfrowy silnik PowerBlade zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza (>1000 l/min)
- System potrójnej filtracji zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza przez dłuższy czas



asimpleswitch.com

Zalety

Nasadka zasysająca 360°



Nasadka zasysająca 360° szybciej wytłapuje kurz i inne zabrudzenia

Ładowanie wystarcza na 75 minut



Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 25,2 V jedno ładowanie wystarcza na 75 minut pracy w trybie Eco, 35 minut w trybie normalnym oraz 25 minut w trybie Turbo.

Cyfrowy silnik PowerBlade



PowerBlade to cyfrowy silnik stworzony z myślą o niezwykle wysokim poziomie przepływu powietrza (>1000 l/min) umożliwiającym działanie nasadki zasysającej 360°. Zarejestruj się na stronie Philips.com w ciągu trzech miesięcy od zakupu, aby korzystać z pięcioletniej gwarancji na silnik!

System do odkurzania i mycia



Wyjątkowy system do odkurzania i mycia kontroluje uwalnianie wody, aby zachować optymalną wilgotność na wszystkich twardej podłogach podczas sprzątania. Wkładki z mikrofibry można prać ręcznie lub w pralce.

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków




Odkurzacz SpeedPro Max jest elastyczny i łatwo nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje się na górze urządzenia, co pozwala na utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi meblami.

Technologia PowerCyclone 8




Technologia PowerCyclone 8 — bezworkowa technologia odkurzania, teraz dostępna w formie bezprzewodowego odkurzacza, aby utrzymać dużą moc ssania na dłużej.

Zintegrowane akcesoria



Aksesoria są niezwykle proste w użyciu — wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu SpeedPro Max to dwa urządzenia w jednym. Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z rurą, więc jest zawsze pod ręką.

Nasadka z podświetleniem LED



Kurz, kłaczki, włosy i okruchy łatwo zauważyć i usunąć dzięki podświetleniu LED, w które wyposażona jest nasadka zasysająca 360°. Nasadka z podświetleniem LED pozwala zlokalizować nawet ukryte zabrudzenia.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Napięcie baterii: 25,2 V

Czas ładowania: 5 godzin

Czas pracy: 75 minuta(y)

Czas działania (w trybie turbo): 25 minuta(y)

Poziom głośności: 84 dB

Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1

zbiorniku: 60 m²

Nadmuch (maks.): 1000 l/min

Parametry użytkowe

Pojemność zbiornika czystej wody (maks.):

0,28 L

Detergenty, których można użyć:

przezroczysty detergent lub sama woda

Wykończenie

Kolor: Morski błękit

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Wkładka z mikrofibry, Zintegrowana szczotka, Dodatkowy filtr

Dodatkowa nasadka: Mini elektroszczotka, Nasadka zasysająca 360°

Standardowa nasadka: Odkurzanie i mycie

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 2,732 kg

