

# PHILIPS

Aspirator vertical  
fără fir

SpeedPro Max Aqua

Cap de aspirare la 360°

25,2 V, până la 75 min. de  
funcționare

3 în 1: aspirator, mop și portabil

Cap de aspirare TurboPet



FC6904/01



## Cel mai rapid aspirator fără fir\* cu acțiune de curățare 3 în 1

Termină-ți treaba mai rapid aspiratorul nostru 3 în 1 fără fir. Capul de aspirare puternic la 360° captează mai rapid praful și murdăria din toate părțile. De la suprafețe dure la covoraie, fă ca fiecare mișcare să conteze. Sistemul unic de aspirare și ștergere îndepărtează simultan mai multe tipuri de murdărie.

### Curățare 3 în 1 neîntreruptă

- 3 în 1: cap de aspirare la 360°, sistem de aspirare și ștergere, portabil
- Pentru mai multe tipuri de praf, incl. AquaBoost pentru murdărie mai persistentă
- Unitate portabilă, accesoriu pentru spații înguste și perie integrate
- Ajunge rapid peste tot, chiar și sub mobila joasă

### Viteză de neegalat

- Capul de aspirare la 360° captează praful și murdăria mai rapid
- Capul de aspirare cu LED scoate la iveală praful și murdăria ascunse
- Până la 75 min.\* de curățare puternică cu bateria Li-ion de 25,2 V

### Flux de aer fără egal

- PowerCyclone 8 – cea mai puternică tehnologie a noastră fără sac
- Motorul digital PowerBlade creează un flux de aer puternic (>1000 l/min.)
- Sistemul de filtrare triplu asigură un flux de aer puternic pentru mai mult timp



asimpleswitch.com

# Repere

## Cap de aspirare la 360°



Capul de aspirare la 360° captează praful și murdăria mai rapid

## Timp de funcționare de până la 75 de minute



Bateriile litiu-ion de 25,2 V de înaltă performanță oferă până la 75 de minute de funcționare în modul Eco, 35 min. în modul normal și 25 de min. în modul Turbo înainte de a trebui reîncărcate.

## Motor digital PowerBlade



PowerBlade este un motor digital proiectat pentru un flux de aer ridicat, fără egal (>1000 l/min.), care produce o aspirare la 360° la nivelul capului de aspirare. Înregistrează-te pe Philips.com în termen de 3 luni de la achiziție și beneficiază gratuit de o garanție de 5 ani pentru motor!

## Sistem de aspirare și ștergere



Sistemul unic de aspirare și ștergere controlează eliberarea apei, pentru a menține un nivel optim de umiditate pentru toate suprafețele dure în timpul curățeniei. Bureții din microfibră pot fi spălați de mână sau în mașina de spălat.

## Ajunge rapid peste tot



SpeedPro Max este flexibil și ușor de manevrat. Compartimentul de praf este în partea superioară, ceea ce permite un unghi mai mic. În plus, poate sta complet lipit de podea pentru a ajunge sub mobila joasă.

## Tehnologie PowerCyclone 8




PowerCyclone 8 – Cea mai bună tehnologie de aspirare fără sac pe care o oferim, disponibilă acum și la aspiratoarele verticale fără fir, pentru a menține o putere de aspirare mai mare mai mult timp.

## Accesorii integrate



Accesorii sunt simplu de utilizat cu un singur clic. Cu unitatea portabilă detașabilă, SpeedPro Max se comportă ca două dispozitive într-unul singur. Accesoriul cu perie este integrat în tub, pentru a fi întotdeauna la îndemână.

## Cap de aspirare cu LED



Praful, scamele, firele de păr și firimiturile sunt ușor de identificat și sunt eliminate cu luminile LED din capul de aspirare SpeedPro Max. Capul de aspirare cu LED scoate la iveală chiar și murdăria ascunsă.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Performanță

Tip baterie: Li-ion

Tensiune baterie: 25,2 V

Durată de încărcare: 5 ore

Durată de funcționare: 75 minute

Timp de funcționare (turbo): 25 minute

Nivel de zgomot: 84 dB

Suprafață acoperită per rezervor: 60 m<sup>2</sup>

Flux de aer (max): 1000 l/min

## Ușurință în utilizare

Capacitate rezervor de apă curată (max.): 0,28 l

Detergenții care pot fi utilizați: detergent neagresiv sau doar apă

## Design

Culoare: Electric Aqua

## Filtrare

Capacitate praf: 0,6 l

Filtru pentru motor: Filtru lavabil

## Capete de aspirare și accesorii

Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Burete din microfibră, Perie integrată, Filtru suplimentar

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare TurboPet, Cap de aspirare la 360°

Duză principală: Aspirare & ștergere

## Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

## Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 2,732 kg

