



kabelloser Staubsauger

- 360°-Saugdüse
- 25,2 V, bis zu 75 Minuten Betriebszeit
- 3-in-1: Staubsauger, Mopp & Handsauger
- TurboPet-Düse

FC6904/01

## Schnellster kabelloser Staubsauger\*

mit 3-in-1 Reinigung

Mit unserem 3-in-1 kabellosen Staubsauger sind Sie schneller. Unsere leistungsstarke 360°-Saugdüse fängt Staub und Schmutz von allen Seiten schneller ein. Ob harter Boden oder Teppich – jede Bewegung zählt. Ein einzigartiges Saug- und Wischsystem bekämpft unterschiedliche Schmutzarten gleichzeitig.

### Produktübersicht

#### Kontinuierliche 3-in-1 Reinigung

- Für verschiedene Staubtypen, inkl. AquaBoost für hartnäckigen Schmutz
- Schnellere Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln
- Integriertes tragbares Zubehör, Fugendüse und Bürste
- 3-in-1: 360°-Saugdüse, Saug- & Wischsystem, Handstaubsauger

#### Einzigartige Geschwindigkeit

- 360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller
- Bis zu 75 Minuten\* leistungsstarke Reinigungsleistung mit 25,2-V-Lithium-Ionen-Akku

- LED-Düse zeigt versteckten Staub und Schmutz

#### Unübertroffener Luftstrom

- Der PowerBlade Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/Min)
- PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie
- Das Dreifach-Filtersystem sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 360°-Saugdüse



360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller

### Bis zu 75 Minuten Akkulaufzeit



Leistungsstarke 25,2-V-Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 75 Minuten Betriebszeit im Eco-Modus, 35 Min. im normalen Modus und 25 Min. im Turbo-Modus, bevor Sie sie erneut aufladen müssen.

### PowerBlade Digitalmotor



Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom ( $> 1.000$  l/Min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter [Philips.com](https://www.philips.com), und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie auf den Motor!

### Saug- und Wischsystem



Das einzigartige Saug- und Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird. Die Mikrofaserpolster können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.

### Schnellere Reichweite überall



Der SpeedPro Max ist flexibel und leicht zu manövrieren. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, wodurch ein kleinerer Winkel ermöglicht wird. Er lässt sich sogar ganz flach auf dem Boden führen, um selbst unter niedrigen Möbeln zu reinigen.

### PowerCyclone 8-Technologie




PowerCyclone 8-Technologie – unsere beste beutellose Staubsaugertechnologie jetzt in einem kabellosen Akku-Staubsauger für eine längere Saugleistung.

### Integriertes Zubehör



Das Zubehör lässt sich ganz einfach aufstecken. Dank des abnehmbaren Handstücks ist der SpeedPro Max Handstaubsauger und ein kabelloser Akku-Staubsauger zugleich. Das Bürstenzubehör ist in das Saugrohr integriert, damit Sie es immer griffbereit haben.

### LED-Düse



Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind mit der LED-Beleuchtung der SpeedPro Max-Düse leicht zu erkennen und zu beseitigen. Die LED-Düse zeigt sogar versteckten Schmutz.

### Dreifach-Filterssystem



Das Dreifach-Filterssystem leitet nur die saubere Luft zurück zum Motor und sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom.

### 3-in-1

3-In-1 – Leistungsstarke 360°-Saugdüse, einzigartiges Saug- und Wischsystem mit integriertem Handstaubsauger

## Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

### Leistung

Batterietyp	Li-Ion
Akkuspannung	25,2 V
Ladezeit	5 Stunde(n)
Laufzeit	75 Minute(n)
Laufzeit (Turbo)	25 Minute(n)
Geräuschpegel	84 dB
Reichweite pro Tank	60 m <sup>2</sup>
Luftwirbel (max.)	1.000 l/min

### Verwendbarkeit

Max. Kapazität des Frischwasserbehälters	0,28 l
Reinigungsmittel, die verwendet werden können	klares Reinigungsmittel oder nur Wasser

### Design

Farbe	Electric Aqua
-------	---------------

### Filterung

Staubaufnahmekapazität	0,6 l
------------------------	-------

### Motorfilter

### Abwaschbarer Filter

### Düsen und Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Netzadapter Mikrofaserpolster Integrierte Bürste Separater Ersatzfilter
Zusatzbürste	TurboPet-Düse 360°-Saugdüse
Standarddüse	Sauger und Mopp

### Nachhaltigkeit

Verpackung	> 90 % recycelte Materialien
Bedienungsanleitung	100 % recyceltes Papier

### Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht	2,732 kg
----------------	----------

\* Getestet im Vergleich zu den zehn meist verkauften kabellosen Stielstaubsaugern >300€ in Deutschland, 2017. Getestet wurde mit einem von Philips entwickelten Test für die Reinigung von grobem Schmutz auf Hartboden, der auf dem internationalen Standard IEC60312-1. Jan 2018 basiert.

\* Mit Saug- und Wischsystem



Ausstellungsdatum  
2019, März 13

Version: 5.0.1  
EAN: 08710103843924

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)