



Aspirateur balai sans fil

- Brosse à 360°
- 25,2 V, jusqu'à 75 min d'autonomie
- 3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette
- Brosse TurboPet

FC6904/01

Une aspiration sans fil ultra-rapide*

avec nettoyage 3-en-1

Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté.

Avantages

Nettoyage 3-en-1 ininterrompu

- Pour différents types de saleté, avec Aquablast pour les saletés tenaces
- Accès rapide partout, même sous les meubles bas
- Aspirateur à main, suceur plat et brosse intégrés
- 3-en-1 : brosse à 360°, système d'aspiration et nettoyage, aspirette

Rapidité

- La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement
- Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V

- La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées

Débit d'air puissant

- Le moteur numérique PowerBlade crée un flux d'air élevé (> 1 000 l/min)
- PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante
- Le triple système de filtration assure un débit d'air élevé plus longtemps

PHILIPS

Fonctions

Brosse à 360°



La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

Jusqu'à 75 minutes d'autonomie



Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.

Moteur numérique PowerBlade




Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un flux d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

Système d'aspiration et de nettoyage



Le système unique d'aspiration et nettoyage contrôle l'apport d'eau nécessaire pour un nettoyage optimal des sols durs. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.

Accès rapide partout




Le SpeedPro Max est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Technologie PowerCyclone 8




Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.

Accessoires intégrés




Les accessoires clipsables sont simples à utiliser. Avec son aspirateur à main amovible, le SpeedPro Max est un appareil deux-en-un. La brosse est intégrée au tube pour être en permanence à portée de main.

Brosse LED



Repérez et éliminez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce à l'éclairage LED intégré à la brosse du SpeedPro Max. La brosse LED révèle les saletés dissimulées.

Triple système de filtration



Le triple système de filtration renvoie uniquement de l'air propre vers le moteur, afin d'assurer un débit d'air élevé plus longtemps.

3-en-1

3-en-1 : puissante brosse à 360°, système unique d'aspiration et nettoyage, aspirette intégrée

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Performance

Type de batterie	Li-Ion
Tension de la pile	25,2 volt
Temps de charge	5 heure(s)
Autonomie	75 minute(s)
Autonomie (Turbo)	25 minute(s)
Niveau sonore	84 dB
Superficie traitable avec un réservoir	60 m ²
Débit d'air (max)	1 000 l/min

Utilisation

Capacité du réservoir d'eau propre (max.)	0,28 l
Détergents utilisables	du détergent ou de l'eau pure

Design

Couleur	Electric Aqua
---------	---------------

Filtration

Capacité de poussière	0,6 l
Filtre moteur	Filtre lavable

Brosses et accessoires

Accessoires inclus	Adaptateur secteur CA Patin en microfibre Brosse intégrée Filtre supplémentaire
Brosse supplémentaire	Brosse TurboPet Brosse à 360°

Brosse standard Aspire et lave

Développement durable

Emballage	> 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi	100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit	2,732 kg
------------------	----------

Dimensions de l'emballage

Hauteur	16,50 cm
Largeur	38,40 cm
Profondeur	79,20 cm
Poids net	4,16 kg
Poids brut	5,54 kg
EAN	08710103843924
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	850811

Carton externe

Longueur	79,20 cm
Largeur	38,40 cm
Hauteur	16,50 cm
Poids brut	5,54 kg
EAN	18710103843921
Nombre d'emballages	1

* Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1. Jan 2018.

* Avec système d'aspiration et de nettoyage



Les données sont sujettes à changement
2019, mars 13

Version: 5.0.1
EAN: 08710103843924

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com