



Odkurzacz bezprzewodowy 3w1 z funkcją mycia

- Funkcja mycia z systemem AquaBoost
- 25,2V; do 75 min pracy bez ładowania
- Odkurzacz ręczny z mini elektroszczotką
- Nasadka z podświetleniem LED

FC6904/01

Najszybszy bezprzewodowy odkurzacz*

3 w 1

Szybciej uporać się ze sprzątaniem dzięki naszemu bezprzewodowemu odkurzaczowi 3 w 1. Nasadka zasysająca 360° o dużej mocy szybciej wyłapuje kurz i brud ze wszystkich stron. Odkurzaj twarde podłogi i dywany — liczy się każdy ruch. Wyjątkowy system do odkurzania i mycia umożliwia jednocześnie usuwanie wielu różnych typów zabrudzeń.

Korzyści

Płynne sprzątanie 3 w 1

- Do wielu rodzajów kurzu, w tym AquaBoost do trudniejszych zabrudzeń
- Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami
- Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
- 3 w 1: nasadka zasysająca 360°, system do odkurzania i mycia, odkurzacz ręczny

Nieźródlna szybkość

- Nasadka zasysająca 360° szybciej wyłapuje kurz i inne zabrudzenia
- Akumulator litowo-jonowy 25,2 V pozwala na sprzątanie nawet przez 75 minut*

- Nasadka z podświetleniem LED uwidacznia nawet ukryty kurz i inne zabrudzenia

Najlepszy przepływ powietrza

- Cyfrowy silnik PowerBlade zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza (>1000 l/min)
- PowerCyclone 8 — wyjątkowa bezworkowa technologia
- System potrójnej filtracji zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza przez dłuższy czas

PHILIPS

Cechy

Nasadka zasysająca 360°



Nasadka zasysająca 360° szybciej wyłapuje kurz i inne zabrudzenia

Ładowanie wystarczy na 75 minut



Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 25,2 V jedno ładowanie wystarczy na 75 minut pracy w trybie Eco, 35 minut w trybie normalnym oraz 25 minut w trybie Turbo.

Cyfrowy silnik PowerBlade




PowerBlade to cyfrowy silnik stworzony z myślą o niezwykle wysokim poziomie przepływu powietrza (>1000 l/min) umożliwiającym działanie nasadki zasysającej 360°. Zarejestruj się na stronie Philips.com w ciągu trzech miesięcy od zakupu, aby korzystać z pięcioletniej gwarancji na silnik!

System do odkurzania i mycia



Wyjątkowy system do odkurzania i mycia kontroluje uwalnianie wody, aby zachować optymalną wilgotność na wszystkich twardych podłogach podczas sprzątania. Wkładki z mikrofibry można prać ręcznie lub w pralce.

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków



Odkurzacz SpeedPro Max jest elastyczny i łatwo nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje się na górze urządzenia, co pozwala na utrzymywanie


mniejszego kąta w stosunku do podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi meblami.

Technologia PowerCyclone 8




Technologia PowerCyclone 8 — bezworkowa technologia odkurzania, teraz dostępna w formie bezprzewodowego odkurzacza, aby utrzymać dużą moc ssania na dłużej.

Zintegrowane akcesoria




Akcesoria są niezwykle proste w użyciu — wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu SpeedPro Max to dwa urządzenia w jednym. Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z rurą, więc jest zawsze pod ręką.

Nasadka z podświetleniem LED



Kurz, kłaczki, włosy i okruchy łatwo zauważyć i usunąć dzięki podświetleniu LED, w które wyposażona jest nasadka zasysająca 360°. Nasadka z podświetleniem LED pozwala zlokalizować nawet ukryte zabrudzenia.

System potrójnej filtracji



System potrójnej filtracji sprawia, że do silnika trafia wyłącznie czyste powietrze, tym samym zapewniając wysoki poziom przepływu powietrza przez dłuższy czas

3 w 1

3 w 1: nasadka zasysająca 360° o dużej mocy, wyjątkowy system do odkurzania i mycia oraz zintegrowany odkurzacz ręczny

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora	Li-Ion
Napięcie baterii	25,2 V
Czas ładowania	5 godzin
Czas pracy	75 minuta(y)
Czas działania (w trybie turbo)	25 minuta(y)
Poziom głośności	84 dB
Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1 zbiorniku	60 m ²
Nadmuch (maks.)	1000 l/min

Parametry użytkowe

Pojemność zbiornika czystej wody (maks.)	0,28 L
Detergenty, których można użyć	przezroczysty detergent lub sama woda

Wykończenie

Kolor	Morski błękit
-------	---------------

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz	0,6 L
Filtr silnika	Zmywalny filtr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie	Zasilacz sieciowy Wkładka z mikrofibry Zintegrowana szczotka Dodatkowy filtr
Dodatkowa nasadka	Mini elektroszczotka Nasadka zasysająca 360°

Standardowa nasadka Odkurzanie i mycie

Zrównoważony rozwój

Opakowanie	> 90% materiału z odzysku
Instrukcja obsługi	100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu	2,732 kg
---------------	----------

Wymiary opakowania

Wysokość	16,50 cm
Szerokość	38,40 cm
Głębokość	79,20 cm
Waga netto	4,16 kg
Waga brutto	5,54 kg
EAN	08710103843924
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	CN
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	850811

Karton zewnętrzny

Długość	79,20 cm
Szerokość	38,40 cm
Wysokość	16,50 cm
Waga brutto	5,54 kg
EAN	18710103843921
Liczba opakowań konsumenckich	1

** Na podstawie testów 10 najlepiej sprzedających się odkurzaczy bezprzewodowych > 300 EUR w Niemczech w 2017 roku, korzystając z opracowanego przez firmę Philips testu czyszczenia twardych podłóg z brudu gruboziarnistego, opartego na międzynarodowej normie IEC60312-1. Styczeń 2018.

* Z systemem do odkurzania i mycia



Dane wkrótce ulegną zmianie
2019, Marzec 13
Version: 5.0.1
EAN: 08710103878599

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com