

# PHILIPS

## Limpiador de suelos con vapor

1500 W

Boquilla ultraplana

3 almohadillas de microfibra

Vapor ajustable

FC7028/01



## Limpia el suelo en profundidad con la potencia del vapor

### Boquilla triangular y plana para obtener los mejores resultados de limpieza

Limpia el suelo en profundidad con la potencia del vapor. SteamCleaner Active elimina el polvo y la suciedad para unos resultados higiénicos en todo tipo de suelos duros. Su boquilla ultraplana triangular llega incluso a lugares de difícil acceso como esquinas o rodapiés.

#### Resultados de limpieza higiénicos

- El vapor disuelve la suciedad, el polvo y las manchas
- 1500 W para un vapor potente y un calentamiento rápido
- El vapor acaba hasta con un 99,9 % de las bacterias y los gérmenes

#### Limpieza 100 % libre de químicos

- Limpieza 100 % libre de químicos
- Apta para agua del grifo
- No se necesita detergente, no deja residuos en las superficies

#### Vapor ajustable para todos los suelos

- Cantidad adecuada de vapor para diferentes suelos
- Para todo tipo de suelos\*

#### Fácil de usar y eficaz

- 3 almohadillas de microfibra incluidas
- Se sostiene por sí mismo
- La función de vapor se detiene al realizar una pausa

# Destacados

## Elimina fácilmente la suciedad

El polvo y la suciedad se pueden eliminar fácilmente con SteamCleaner Active, ya que el vapor disuelve y la almohadilla de microfibras levanta y atrapa la suciedad.

## 1500 W para un vapor potente

1500 W para un tiempo de calentamiento rápido. SteamCleaner Active está listo para usar en menos de 30 segundos. El piloto indicador LED cambia de blanco a azul cuando SteamPlus está listo para limpiar con vapor.

## El vapor acaba con las bacterias y los gérmenes

**Kills up to  
99.9%  
of bacteria**

Disfruta de la limpieza más higiénica con Philips SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner Active acaba hasta con un 99,9 % de los gérmenes y las bacterias. Higieniza todo tipo de suelos sin productos químicos, solo agua.

## Limpiador 100 % libre de químicos



SteamCleaner Active funciona solo con agua. No deja ningún tipo de residuo químico en el suelo.

## Apta para agua del grifo



SteamCleaner Active se ha desarrollado especialmente para limpiar con agua del grifo. Su filtro antical activo descalcifica automáticamente el agua. Te recomendamos que sustituyas el filtro antical activo al menos cada 6 meses para evitar la calcificación y disfrutar de un rendimiento fantástico durante la vida útil del producto.

## No se necesita detergente




No se necesita detergente, no deja residuos en las superficies

## Opciones de vapor ajustables

Con la configuración ajustable de SteamCleaner Active, siempre se emite la cantidad adecuada vapor para la limpieza perfecta, para todo tipo de suelos sellados, incluyendo madera y laminado.

## Para todo tipo de suelos\*




Para todo tipo de suelos\*

## Almohadillas de microfibra lavables



Se incluyen 3 almohadillas de microfibra duraderas y lavables. El suave material de microfibra baja y sube con suavidad y absorbe el polvo y la suciedad. La suciedad se elimina de forma suave y eficaz. Las almohadillas de microfibra se pueden meter en la lavadora y son fáciles de poner y quitar.

## Se sostiene por sí mismo



Se sostiene por sí mismo

## Desconexión automática



Al realizar una pausa durante la limpieza con vapor, SteamCleaner Active detiene el vapor automáticamente en posición vertical, para mayor seguridad y tranquilidad.

# Especificaciones

## Diseño

Color: Azul brillante

## Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: 3 almohadillas y

1 accesorio deslizante para alfombras

Limpieza: Almohadilla de microfibra lavable

## Rendimiento

Potencia de entrada (máx.): 1500 W

Potencia de entrada (IEC): 1500 W

## Gestión del vapor

Tiempo de calentamiento: <30 s

Tiempo de funcionamiento (con vapor): 15 a 25 min

Capacidad de vapor: 13 a 25 g/min.

Temperatura del vapor en la boquilla: >100 °C

Tamaño del depósito de agua: 450 ml

Filtro antical activo

## Uso

Longitud del cable: 6 m

Tubo desmontable: Entrada de tubo/Salida de tubo

Modo de espera: Desconexión automática del vapor

Recogecable: En el tubo

## Peso y dimensiones

Dimensiones de la almohadilla de microfibra: 27 x 11 cm

Dimensiones de la boquilla: 210 x 230 cm

Peso (kg): <3 kg

