

PHILIPS

Система сухой и
влажной уборки

AquaTrio

3 в 1

Технология Triple-Acceleration

Водяная циркуляция

Любой твердый пол



FC7070/01



Чистит, моет и сушит одним движением На 50 % меньше усилий. На 50 % быстрее.*

Уникальная система сухой и влажной уборки AquaTrio FC7070/01 от Philips одновременно выполняет сухую и влажную уборку, а также сушку твердых полов, экономя до 50 % вашего времени и усилий. Высокоэффективные щетки из микроволокна отлично удаляют любую грязь и пятна.

Превосходные характеристики

- Уникальная технология Triple-Acceleration для превосходных результатов уборки
- Пол высыхает на 50 % быстрее*
- Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

Простота и эффективность использования

- Одного резервуара для воды достаточно для уборки более 60 кв. м
- Индикатор уровня использованной и чистой воды
- Система самоочистки
- Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды***
- Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него
- Дерево, паркет, ламинат, винил, керамическая плитка, натуральный камень**

Неизменные результаты очистки

- Раздельные резервуары для чистой и грязной воды




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


Особенности

Технология Triple-Acceleration



Технология Triple-Acceleration позволяет одновременно выполнять три действия. Это чистка циклонным пылесосом, при которой происходит эффективное всасывание пыли и крупных частиц загрязнений; влажная уборка — быстрое и эффективное удаление одной из щеток оставшихся на полу пятен и жидкости; и сушка, при которой другая щетка впитывает оставшуюся влагу, сокращая время высыхания на 50 %


Щетки с высокой скоростью вращения



6700 rpm

Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют любую грязь и пятна. Они приспособляются к любой форме пола и вычищают грязь даже из щелей. Во время уборки щетки автоматически самоочищаются благодаря постоянной подаче чистой воды и центробежной силе, которая перемещает собранную с пола грязь и воду с щеток прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio каждые полгода.


Можно использовать моющие средства



Сменные щетки AquaTrio обеспечивают превосходные результаты при использовании обычной водопроводной воды. Однако при


необходимости можно добавить любое моющее средство. Кроме того, в резервуары можно заливать как теплую, так и холодную воду — решение за вами!

Уборка более 60 кв. м полов




Одного полного резервуара 700 мл хватает на уборку более 60 кв. м — минимум воды для уборки большой поверхности.

Индикатор уровня воды в резервуаре



LED-индикатор начинает светиться, когда необходимо вылить воду из емкости для использованной воды, или начинает мигать, когда необходимо наполнить емкость для чистой воды. При этом прибор выключится.

Устройство с системой самоочистки




Нет необходимости очищать прибор вручную после каждого использования. Philips AquaTrio выполняет промывку самостоятельно. Просто поместите прибор на специально предназначенный поддон для промывки, налейте в него чашку водопроводной воды и включите на несколько секунд.

Экономия 50% электроэнергии/70% воды***



Высокоэффективная система экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с использованием пылесоса. Кроме того, при влажной уборке экономится до 70 % воды.

Для любых полов с твердым покрытием**



Идеально подходит для твердых полов всех видов (допускающих влажную уборку): дерево, паркет, ламинат, винил, линолеум, керамическая плитка, мрамор и натуральный камень.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Насадки и принадлежности

Аксессуары: Промывочный лоток

Ширина насадки: 320 мм

Простота использования

Ручка для простого подъема: Да

Перемещение вперед и назад: Да

Радиус действия: 8,5 м

Замена щеток во время чистки: Не требуется

Максимальная емкость резервуара для чистой воды: 0,65 л

Резервуар для чистой воды: индикатор добавления воды: Да, LED-индикатор

Длина шнура: 8 м

Возможность использования моющих средств:

любое моющее средство или чистая вода

Резервуар для грязной воды: индикатор

заполнения: Да, LED-индикатор

Максимальная емкость резервуара для грязной воды: 0,8 л

Необходимость очистки фильтров: Нет

Источник питания: Проводные

Время прогрева: Немедленно

Подходит для очистки деревянных и паркетных полов: Да

Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара: более 60 кв. м

Высокое качество

Технология чистки: Технология Triple-Acceleration

Элемент для влажной уборки: 2 вращающиеся

щетки из микроволокна

Входная мощность (IEC): Макс. 500 Вт

Механическая мощность: 6700 об/мин

Забота об окружающей среде

Высокая энергоэффективность: Да

Фильтрация

Система фильтрации: Циклонная. Очистка фильтра не требуется

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 305 x 320 x 1150 мм

Размеры упаковки (Д x Ш x В): 790 x 390 x 395 мм

Вес изделия: 7,3 кг

Вес с упаковкой: 10,8 кг

