

PHILIPS

Sistema di aspirazione/pulizia su bagnato

AquaTrio

3 in 1

Tecnologia a tripla accelerazione

Aqua Cyclone

Tutti i pavimenti duri



FC7070/11



Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto

50% di fatica e di tempo risparmiato*.

Il nuovo AquaTrio di Philips aspira, pulisce e asciuga contemporaneamente i pavimenti duri consentendoti di risparmiare fino al 50% di tempo e sforzi. Le spazzole in microfibra a rotazione rapida rimuovono con cura lo sporco, le macchie e i liquidi in una sola passata per risultati perfetti.

Prestazioni eccezionali

- Esclusiva tecnologia a tripla accelerazione per risultati eccezionali
- I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50%*
- Antiallergico, testata da ECARF

Facile da usare ed efficiente

- Pulisce superfici di oltre 60 m² con un pieno d'acqua
- Indicatore serbatoio dell'acqua sporca pieno/serbatoio dell'acqua pulita vuoto
- Apparecchio autopulente con vassoio di risciacquo.
- Risparmia fino al 50% di energia. Risparmia fino al 70% di acqua***
- Pulisce sia con acqua calda che fredda, con o senza detersivo
- Ideale per tutti i pavimenti duri**

Forza di pulizia costante

- Serbatoi dell'acqua sporca e pulita separati




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


In evidenza

Tecnologia a tripla accelerazione



La tecnologia a tripla accelerazione offre diverse azioni di pulizia simultanee: – Aspirazione ciclonica: aspira in modo efficace polvere e sporco – Pulizia su superfici bagnate: la prima spazzola a rotazione rapida rimuove lo sporco in modo efficace – Asciugatura: la seconda spazzola rotante assorbe l'acqua rimanente, riducendo i tempi di asciugatura fino al 50%*


Spazzole a rotazione rapida



6700 rpm


Le potenti, ma delicate, spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco adattandosi alle forme del pavimento e pulendo persino nelle fessure. Le spazzole si puliscono da sole durante l'utilizzo perché vengono bagnate sempre con l'acqua, mentre la forza centrifuga consente di raccogliere lo sporco e l'acqua dai pavimenti e di trasferirli dalle fibre al serbatoio dell'acqua sporca. Per prestazioni di pulizia ottimali, sostituisci le spazzole AquaTrio ogni 6 mesi.

Pulisce con e senza detersivo




Con AquaTrio ottieni risultati eccellenti utilizzando solo acqua di rubinetto. Tuttavia, se necessario, puoi aggiungere il tuo detersivo preferito. Puoi anche decidere se usare acqua fredda o calda. Dipende solo da te!

Pulisce oltre 60 m²




Il serbatoio da 700 ml pulisce più di 60 m² di pavimento duro; pulizia di grandi aree con una quantità minima di acqua.

Indicatore del livello nel serbatoio dell'acqua



Una spia a LED si illumina quando il serbatoio dell'acqua sporca deve essere svuotato mentre inizia a lampeggiare quando il serbatoio dell'acqua pulita deve essere riempito. In questi casi, l'apparecchio interrompe il funzionamento.

Apparecchio autopulente



L'aspirapolvere Philips non deve essere pulito manualmente dopo ogni utilizzo. Philips AquaTrio si sciaccia da sé. Devi semplicemente posizionarlo sull'apposito vassoio di risciacquo, versare un paio di tazze d'acqua e accenderlo per qualche secondo.

50% di energia/70% di acqua in meno***



L'utilizzo altamente efficiente dell'energia consente un risparmio energetico fino al 50% in confronto alla normale attività di aspirazione. Inoltre, rispetto alla normale pulizia, il consumo di acqua è ridotto del 70%.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Vassoio di risciacquo
Larghezza bocchetta: 320 mm

Utilizzo

Impugnatura per agevolare lo spostamento
Spostamento in avanti e indietro

Raggio d'azione: 8,5 m

Cambio spazzola durante la pulizia: Non necessario

Capacità massima serbatoio acqua pulita: 0,65 l

Acqua pulita: indicatore per l'aggiunta di acqua: Sì, indicatore a LED

Lunghezza cavo: 8 m

Detergenti utilizzabili: detergente trasparente o solo acqua

Acqua sporca: indicatore di riempimento

massimo: Sì, indicatore a LED

Capacità massima serbatoio acqua sporca: 0,8 l

Filtri da pulire: Nessuna

Alimentazione: Con filo

Tempo di riscaldamento: Immediato

Adatto a legno e parquet

Superficie coperta per serbatoio: più di 60 m²

Prestazioni

Tecnologia di pulizia: Tecnologia a tripla accelerazione

Elemento pulente: 2 spazzole rotanti in microfibra

Potenza di ingresso (IEC): Max 500 W

Potenza meccanica: 6700 rpm

Sostenibilità

Efficienza energetica

Filtraggio

Sistema a filtro: Ciclonico. Nessun filtro da pulire

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 305 x 320 x 1150 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A): 790 x 390 x 395 mm

Peso del prodotto: 7,3 Kg

Peso (confezione inclusa): 10,8 Kg

