

PHILIPS

Systeem voor
stofzuigen en dweilen

AquaTrio

3-in-1

Triple-Acceleration-technologie

Aqua Cyclone

Alle harde vloeren



FC7070/11



Zuigt, dweilt en droogt in één beweging 50% minder moeite. 50% tijdsbesparing.*

De nieuwe AquaTrio van Philips zuigt, dweilt en droogt harde vloeren in één handeling. Dit bespaart u tot wel 50% tijd en moeite. De sneldraaiende microvezelborstels verwijderen in één beweging grondig vuil, vlekken en vloeistoffen voor een perfect resultaat.

Superieure prestaties

- Unieke Triple-Acceleration-technologie voor een geweldig resultaat
- De vloer droogt twee keer zo snel*
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Eenvoudig en efficiënt in het gebruik

- Reinigt meer dan 60 m² per waterreservoir
- Indicator voor vol reservoir vuil water/leeg reservoir voor schoon water
- Zelfspoelend apparaat met spoelplateau
- Bespaar tot 50% energie. Bespaar tot 70% water***
- Doeltreffend met koud/warm kraanwater en met/zonder reinigingsmiddel
- Ideaal voor alle harde vloeren**

Continue reinigingskracht

- Afzonderlijke reservoirs voor schoon en vuil water




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


Kenmerken

Triple-Acceleration-technologie




Triple-Acceleration-technologie voert drie schoonmaakhandelingen tegelijk uit: – Cyclonisch stofzuigen: zuigt stof en los vuil efficiënt op – Nat dweilen: de eerste sneldraaiende borstel verwijdert vlekken en morsplekken doeltreffend – Drogen: de tweede sneldraaiende borstel absorbeert het resterende water en reduceert de droogtijd tot 50%*

Sneldraaiende borstels




De krachtige, zachte microvezelborstels draaien 6700 rpm om vuil en vlekken efficiënt te verwijderen en vormen zich naar de vloer om ook alle spleten mee te nemen. De borstels reinigen zichzelf tijdens het gebruik doordat ze continu in aanraking komen met schoon water en door de centrifugaalkrachten die ervoor zorgen dat het opgezogen vuil en water uit de vezels wordt verplaatst naar het reservoir voor vuil water. Vervang de AquaTrio-borstels elke zes maanden voor optimale reinigingsprestaties.

Werkt met/zonder reinigingsmiddel




Met AquaTrio behaalt u uitstekende resultaten met gewoon kraanwater. Maar u kunt ook een schoonmaakmiddel naar keuze toevoegen. U kunt ook koud of warm water gebruiken. De keuze is aan u!

Reinigt meer dan 60 m²




Een vol reservoir van 700 ml reinigt meer dan 60 m² vloeroppervlak, waardoor u ver komt met een minimale hoeveelheid water.

Indicator voor reservoirt niveau




Er gaat een LED-lampje branden wanneer het reservoir voor vuil water moet worden geleegd of knipperen wanneer het reservoir voor schoon water moet worden gevuld. De werking van het apparaat wordt dan onderbroken.

Zelfspoelend apparaat



U hoeft Philips-stofzuiger niet steeds handmatig schoon te maken: de Philips AquaTrio spoelt zichzelf. Plaats het apparaat eenvoudig op het speciaal daarvoor ontworpen spoelplateau, schenk er een kopje kraanwater in en zet het apparaat enkele seconden aan.

Bespaar 50% energie/70% water***



Het zeer efficiënte stroomverbruik bespaart tot wel 50% energieverbruik in vergelijking met stofzuigen. U gebruikt ook tot wel 70% minder water dan bij nat dweilen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spoelplateau
Breedte mondstuk: 320 mm

Bruikbaarheid

Handvat voor eenvoudig optillen
Beweegt voorwaarts en achterwaarts
Actieradius: 8,5 m
Borstel verwisselen tijdens reiniging: niet nodig
Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0,65 l
Schoon water: bijvulindicator: Ja, LED-indicator
Snoerlengte: 8 m
Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos reinigingsmiddel of alleen water

Vuil reservoir: volindicator: Ja, LED-indicator
Capaciteit reservoir vuil water (max.): 0,8 l
Te reinigen filters: Geen
Stroomvoorziening: Met snoer
Opstarttijd: Direct
Geschikt voor hout en parket
Vloerooppervlak per reservoir: meer dan 60 m²

Performance

Reinigingstechnologie: Triple-Acceleration-technologie
Dweilelement: 2 roterende microvezelborstels
Ingangsvermogen (IEC): Maximaal 500 W
Mechanisch vermogen: 6700 rpm

Duurzaamheid

Energiezuinig

Filtering

Filtersysteem: Cyclonisch. Geen filter om te reinigen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 305 x 320 x 1150 millimeter
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 790 x 390 x 395 millimeter
Productgewicht: 7,3 kg
Gewicht inclusief verpakking: 10,8 kg

