

PHILIPS

AquaTrio Pro

3-in-1: aspira, lava e asciuga

Tecnologia a tripla accelerazione

Pulizia su bagnato visibile

Tutti i pavimenti duri



FC7088/01



Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto

Pulizia su bagnato visibile su superfici dure

AquaTrio Pro aspira, lava e asciuga, consentendoti di risparmiare fino al 50% del tuo tempo*. Le spazzole delicate ma potenti in microfibra rimuovono in maniera efficace sporcizia e macchie per risultati visibili grazie alla pulizia sul bagnato su tutte le superfici dure**.

Tecnologia rivoluzionaria per risultati perfetti

- Prestazioni di pulizia avanzate per risultati perfetti
- Elimina fino al 99% di tutti i batteri*** e riduce gli allergeni
- 2 spazzole in microfibra rimuovono tutto lo sporco e la polvere
- Antiallergico, testata da ECARF

Prestazioni di pulizia costanti

- Serbatoi dell'acqua sporca e pulita separati
- Spazzole a rotazione rapida che si puliscono da sole durante l'uso

Facile da usare ed efficiente


- Pulisce superfici di oltre 60 m2 con un pieno d'acqua
- Apparecchio autopulente con vassoio di risciacquo
- Pulisce sia con acqua calda che fredda, con o senza detersivo
- Risparmia fino al 50% di energia. Risparmia fino al 70% di acqua*
- Spie LED per indicare quando è richiesto un intervento
- Ideale per tutti i pavimenti duri**



asimpleswitch.com

In evidenza

Tecnologia a tripla accelerazione



- Aspirazione: il potente sistema Aqua Cyclone aspira e rimuove tutte le sostanze liquide, lo sporco e la polvere - Pulizia: le spazzole in microfibra controrotanti utilizzano acqua pulita nebulizzata in modo efficiente per eliminare lo sporco che viene dissolto nell'acqua e catturato in un serbatoio separato. - Asciugatura: la velocità di rotazione della spazzola crea flusso d'aria che lascia il pavimento praticamente asciutto.

Pulizia e igiene

AquaTrio Pro rimuove fino al 99% dei batteri***, riducendo gli allergeni. Grazie alla separazione fra i serbatoi dell'acqua pulita e sporca, la polvere e gli allergeni sono bloccati nel serbatoio dell'acqua sporca.

Acqua del rubinetto



AquaTrio Pro ti offre risultati eccellenti utilizzando solo acqua di rubinetto fredda o calda. Se necessario, puoi aggiungere anche i detersivi che utilizzi di solito purché producano poca schiuma e siano adatti alle superfici dure.

Spazzole a rotazione rapida

Le potenti spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco e la polvere adattandosi alle forme del pavimento e pulendo persino nelle fessure.

Serbatoi dell'acqua separati




Grazie alla separazione dei serbatoi di acqua sporca e pulita, avrai sempre la certezza di usare acqua pulita: lo sporco e gli allergeni vengono trattenuti nel serbatoio dell'acqua sporca.

I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50%




I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50% rispetto alla normale pulizia con lo straccio.

Per tutti i pavimenti duri**



Perfetto per tutti i pavimenti duri (adatto per la pulizia su bagnato): legno, parquet, laminato, vinile/linoleum, ceramica/piastrelle, marmo/pietra naturale.

Pulisce oltre 60 m²



Il serbatoio da 700 ml pulisce più di 60 m² di pavimento duro; pulizia di grandi aree con una quantità minima di acqua.

Spazzole autopulenti



Le spazzole si puliscono da sole durante l'utilizzo. La forza centrifuga raccoglie lo sporco e l'acqua dai pavimenti trasferendoli dalle spazzole al serbatoio dell'acqua sporca. Per prestazioni di pulizia ottimali, sostituisci le spazzole di AquaTrio Pro ogni 6 mesi (FC8054).



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Vassoio di risciacquo

Larghezza bocchetta: 320 mm

Utilizzo

Impugnatura per agevolare lo spostamento

Spostamento in avanti e indietro

Raggio d'azione: 9,5 m

Cambio spazzola durante la pulizia: Non necessario

Capacità massima serbatoio acqua pulita: 0,65 L

Acqua pulita: indicatore per l'aggiunta di

acqua: Sì, indicatore a LED

Detergenti utilizzabili: detergente trasparente o solo acqua

Acqua sporca: indicatore di riempimento

massimo: Sì, indicatore a LED

Capacità massima serbatoio acqua sporca: 0,8 L

Filtri da pulire: Nessuna

Alimentazione: Con filo

Tempo di riscaldamento: Immediato

Adatto a legno e parquet

Superficie coperta con un serbatoio: Oltre 60 m²

Lunghezza cavo: 8 m

Prestazioni

Tecnologia di pulizia: Tecnologia a tripla accelerazione

Elemento pulente: 2 spazzole rotanti in microfibra

Potenza di ingresso (IEC): Max 500 W

Potenza meccanica: 6700 rpm

Sostenibilità

Efficienza energetica

Filtraggio

Sistema a filtro: Ciclonico. Nessun filtro da pulire

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 305 x 320 x 1150 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A): 790 x 390 x 395 mm

Peso del prodotto: 6,7 Kg

Peso (confezione inclusa): 10,8 Kg

Design

Colore: Antracite

