

PHILIPS

Мешки для пылесосов

s-bag

4 мешка для сбора пыли

Универсальный стандарт

Срок службы выше на 50 %

На 15 % вместительней

FC8021/03



s-bag[®] Classic Long Performance

Дольше использование, лучше фильтрация

Универсальный мешок для сбора пыли S-bag[®] совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tomado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag[®]. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.

Единый стандарт — никаких проблем

- Универсальный стандарт — простой выбор

Улучшенная эффективность и фильтрация

- Срок службы увеличен на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками
- Фильтрует 99 % мелкой пыли
- Сертификация TÜV — гарантия качества

Высочайшее качество и гигиеничность

- Гигиеничная система закрытия для простого извлечения
- Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции



asimpleswitch.com

Особенности

Универсальный стандарт




Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tomado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

Долгий срок службы



Срок службы мешков s-bag® Classic Long Performance больше на 50 % по сравнению с обычными бумажными мешками. Особый синтетический материал мешка, вместительность которого больше на 15 %, надолго обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и поддерживает мощность всасывания пылесоса.

Высокий уровень фильтрации



Синтетический материал, из которого изготовлен мешок для сбора пыли, фильтрует до 99 % пыли и мельчайших частиц. Благодаря специальному

синтетическому материалу обеспечивается более эффективная фильтрация воздуха по сравнению с обычным бумажным мешком для пыли и удаление из воздуха вредных частиц, таких как аллергены.

Сертификация TÜV



Мешки Philips s-bag® Classic Long Performance прошли независимое тестирование и получили сертификат TÜV Rheinland Group.

Гигиеничная система закрытия



Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыпается наружу.

Высокопрочный материал



Мешок s-bag® Classic Long Performance выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

Характеристики

Характеристики аксессуаров

Количество мешков для сбора пыли: 4

Материал мешка для пыли: 4-слойный синтетический материал

Подходит для

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

PowerGo: FC8240 – FC8246, FC8293 – FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact: FC8366–FC8367, FC8370 – FC8379, FC8383–FC8389

PerformerActive: FC8563, FC8574 – FC8579, FC8584–FC8589

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 - FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

Performer Silent: FC8741, FC8743, FC8745, FC8779–FC8786

Performer Ultimate: FC8921–FC8925, FC8941–FC8957

