

PHILIPS

Multifunctioneel TriActive+-mondstuk

Geschikt voor alle vloeren

Universele bevestiging

Met aansluitadapter



FC8075/01



3 reinigingshandelingen tegelijk met zijborstels en een grote opening aan de voorkant

Het unieke TriActive+-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijk uit. Het mondstuk is geschikt voor alle soorten vloeren en heeft een aansluitadapter voor universele bevestiging.

Sterke reinigingsprestaties

- Grote opening aan de voorkant voor grote kruimels
- Zijborstels om langs muren schoon te maken
- Zoolplaat ontworpen voor hoge stofopname
- Zuigkracht uit 3 richtingen
- Geschikt voor alle harde vloeren en tapijten

Geschikt voor de meeste stofzuigers

- Het mondstuk kan door de aansluitadapter overal op worden bevestigd

Kenmerken

Grote opening aan de voorkant



Het TriActive+-mondstuk zuigt meer grote deeltjes op dankzij de grote opening aan de voorkant.

Zijborstels




Het TriActive+-mondstuk is uitgerust met zachte borstels aan de zijkant om de schoonmaakprestaties langs muren en meubels te verbeteren.

Ontworpen voor hoge stofopname



Het TriActive+-mondstuk is uitgerust met een speciale zoolplaat om stof op tapijten en harde vloeren zo goed mogelijk te verwijderen.

Zuigkracht uit 3 richtingen



Het TriActive+-mondstuk heeft luchtkanalen zodat stof vanaf de voorzijde van het mondstuk maar ook vanaf de zijkant kan worden verwijderd. Met één beweging wordt stof vanuit 3 richtingen verwijderd.

Geschikt voor alle vloeren



Het mondstuk is geschikt voor alle soorten vloeren: harde vloeren (parket, tegels, vinyl) en vooral tapijten.

Universele bevestiging



Het mondstuk wordt samen met een aansluitadapter geleverd. Hierdoor is het mondstuk compatibel met modellen van Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer en vele andere stofzuigers met een aansluiting van 32 of 35 mm.

Specificaties

Accessoirespecificaties

Aantal mondstukken: 1

Aantal adapters: 1

Bruikbaarheid

Buiskoppeling: Universeel, Conisch

Geschikt voor

EasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149

EasyGo: FC8082 - FC8083

CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

PowerGo: FC8293 - FC8296, FC8240 - FC8246, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact: FC8383 - FC8391, FC8370 - FC8379, FC8366 - FC8367 (A+)

PerformerActive: FC8650 - FC8664, FC8580 - FC8593, FC8520 - FC8527, FC8574 - FC8579, FC8563

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 - FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Performer Silent: FC8779 - FC8786, FC8741 - FC8745

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957

SilentStar: FC9300 - FC9319

PowerPro Compact: FC8370 - FC8379, FC8515 - FC8517, FC9320 - FC9329, FC9330 - FC9334, FC9350 - FC9353

PowerPro Active: FC8630 - FC8649, FC9520 - FC9525, FC8670 - FC8679, FC9528 - FC9533, FC9540, FC9541

PowerPro: FC8760 - FC8767, FC8769, FC8770

PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720 - FC9725, FC9728, FC9732 - FC9735, FC9729, FC9741 - FC9746

PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 - FC9934

Marathon: FC9200 - FC9225

Aqua Action: FC8950 - FC8952

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

