

PHILIPS

Накрайник за твърди подови
повърхности DiamondFlex

Въртене на 180°

Универсален

С адаптер за връзка



FC8076/01



Гъвкаво почистване на труднодостъпни места с въртене на 180°

Накрайникът DiamondFlex се върти на 180° за по-лесно чистене около предмети и в тесни пространства. Накрайникът е идеален за твърди подови повърхности и разполага с универсална приставка благодарение на осигурения адаптер за връзка.

Гъвкавост за почистване на труднодостъпни зони

- Накрайникът се върти се на 180°, за почистване около предмети и тесни пространства
- Странични въздушни канали за почистване около стени
- Подходящ за твърди подови повърхности

Съвместим с повечето прахосмукачки

- Адаптер за връзка прави накрайника универсален


Акценти

Въртене на 180°



Накрайникът DiamondFlex е идеален инструмент за почистване около предмети, труднодостъпни ъгли и тесни пространства. Накрайникът има въртящ се на 180° механизъм и функция за памет, която гарантира автоматичното му връщане в начална позиция.

Странични въздушни канали



Накрайникът DiamondFlex е оборудван със странични въздушни канали с цел подобряване на резултатите при почистване около стени и мебели.

Подходящ за твърди подови повърхности



Накрайникът е подходящ за ползване за всички видове твърди подови повърхности, като паркет, фаянс или винил.

Универсален



Накрайникът се предоставя заедно с адаптер за връзка. По този начин става съвместим с модели на Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и много други прахосмукачки с 32- или 35-милиметрова връзка.

Спецификации

Данни за аксесоарите

Брой на крайниците: 1

Брой на адаптерите: 1

Употреба

Сглобяване на тръбата: Универсална, Коничен

Подходящо за

EasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149

EasyGo: FC8082 – FC8083

CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

PowerGo: FC8293 – FC8296, FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact: FC8383 – FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367 (A+)

PerformerActive: FC8650 – FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 – FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC9150 – FC9179, FC8680 – FC8682

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

Performer Silent: FC8779 – FC8786, FC8741 – FC8745

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957

SilentStar: FC9300 – FC9319

PowerPro Compact: FC8370 – FC8379, FC8515 – FC8517, FC9320 - FC9329, FC9330 - FC9334, FC9350 - FC9353

PowerPro Active: FC8630 – FC8649, FC9520 – FC9525, FC8670 – FC8679, FC9528 – FC9533, FC9540, FC9541

PowerPro: FC8760 – FC8767, FC8769, FC8770

PowerPro Expert: FC9712 – FC9714, FC9720 – FC9725, FC9728, FC9732 – FC9735, FC9729, FC9741 – FC9746

PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – FC9934

Marathon:

FC9200 – FC9225

Aqua Action: FC8950 – FC8952

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

