

PHILIPS

DiamondFlex-mondstuk
voor harde vloeren

Roteert 180° rond voorwerpen

Universele bevestiging

Met aansluitadapter



FC8076/01



Precisiereiniging op moeilijk bereikbare plaatsen met rotatie van 180°

Het DiamondFlex-mondstuk draait 180° voor gemakkelijker schoonmaken rond objecten in krappe ruimten. Het mondstuk is ideaal voor harde vloeren en voorzien van een aansluitadapter voor universele bevestiging.

Flexibel schoonmaken op moeilijk bereikbare plaatsen

- Roteert 180° rond voorwerpen en op moeilijk bereikbare plekken
- Luchtkanalen aan de zijkant om langs muren schoon te maken
- Geschikt voor harde vloeren

Geschikt voor de meeste stofzuigers

- Het mondstuk kan door de aansluitadapter overal op worden bevestigd


Kenmerken

Roteert 180° rond voorwerpen



Het DiamondFlex-mondstuk is het ideale hulpmiddel voor zuigen om objecten en schoonmaken op moeilijk bereikbare plekken. Het mondstuk heeft een draaimechanisme van 180° en een geheugenfunctie die ervoor zorgt dat automatisch wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke positie.

Luchtkanalen aan de zijkant



Het DiamondFlex-mondstuk is uitgerust met luchtkanalen aan de zijkant om de schoonmaakprestaties langs muren en meubels te verbeteren.

Geschikt voor harde vloeren



Het mondstuk is geschikt voor alle soorten harde vloeren, zoals parket, tegels of vinyl.

Universele bevestiging



Het mondstuk wordt samen met een aansluitadapter geleverd. Hierdoor is het mondstuk compatibel met modellen van Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer en vele andere stofzuigers met een aansluiting van 32 of 35 mm.

Specificaties

Accessoirespecificaties

Aantal mondstukken: 1

Aantal adapters: 1

Bruikbaarheid

Buiskoppeling: Universeel, Conisch

Geschikt voor

EasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149

EasyGo: FC8082 - FC8083

CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459

PowerGo: FC8293 - FC8296, FC8240 - FC8246, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact: FC8383 - FC8391,

FC8370 - FC8379, FC8366 - FC8367 (A+)

PerformerActive: FC8650 - FC8664, FC8580 - FC8593, FC8520 - FC8527, FC8574 - FC8579, FC8563

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 - FC8682

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Performer Silent: FC8779 - FC8786, FC8741 - FC8745

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957

SilentStar: FC9300 - FC9319

PowerPro Compact: FC8370 - FC8379, FC8515 - FC8517, FC9320 - FC9329, FC9330 - FC9334, FC9350 - FC9353

PowerPro Active: FC8630 - FC8649, FC9520 - FC9525, FC8670 - FC8679, FC9528 - FC9533, FC9540, FC9541

PowerPro: FC8760 - FC8767, FC8769, FC8770

PowerPro Expert: FC9712 - FC9714, FC9720 - FC9725, FC9728, FC9732 - FC9735, FC9729, FC9741 - FC9746

PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9912, FC9919 - FC9934

Marathon: FC9200 - FC9225

Aqua Action: FC8950 - FC8952

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

