

PHILIPS

Nastavek DiamondFlex za trda tla

Vrti se za 180° okoli predmetov

Univerzalna pritrnitev

S priključnim adapterjem



FC8076/01



Prilagodljivo čiščenje na težje dostopnih mestih z 180-stopinjskim vrtenjem

Nastavek DiamondFlex lahko zavrtite za 180° ter enostavno čistite okoli predmetov in v ozkih prostorih. Nastavek je idealen za trda tla in omogoča univerzalno pritrnitev s priloženim priključnim adapterjem.

Prilagodljivo čiščenje na zahtevnih mestih


- Vrti se za 180° za sesanje okoli predmetov in na ozkih mestih
- Stranski zračni kanali za čiščenje ob stenah
- Primerno za trda tla

Združljivo z večino sesalnikov

- Priključni adapter omogoča univerzalno pritrnitev nastavka


Značilnosti

Vrti se za 180° okoli predmetov



Nastavek DiamondFlex je idealen za sesanje okoli predmetov, težje dostopnih in na ozkih mestih. Nastavek ima vgrajen mehanizem za 180-stopinjno vrtenje in spominsko funkcijo za samodejno vrnitev v začetni položaj.

Stranski zračni kanali



Nastavek DiamondFlex ima stranske zračne kanale za boljše čiščenje ob stenah in okoli pohištva.

Primerno za trda tla



Nastavek lahko uporabljate na vseh vrstah trdih tal, kot so parket, ploščice ali vinil.

Univerzalna pritrditev



Nastavku je priložen priključni adapter, zato ga lahko uporabljate s sesalniki Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer in številnih drugih blagovnih znamk z 32 ali 35 mm priključkom.

Specifikacije

Specifikacije nastavkov

Število nastavkov: 1
Število adapterjev: 1

Uporabnost

Cevni spoj: Univerzalni, Stožčast

Primerno za

EasyLife: FC8130 – FC8139, FC8140 – FC8149
EasyGo: FC8082 – FC8083
CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291
PowerLife: FC8320 – FC8329, FC8450 – FC8459
PowerGo: FC8293 – FC8296, FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289
Performer Compact: FC8383 – FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367 (A+)
PerformerActive: FC8650 – FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 – FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563
Jewel: FC9050 – FC9079
Performer: FC9150 – FC9179, FC8680 – FC8682
PerformerPro: FC9180 – FC9199
Performer Expert: FC8720 – FC8728
Performer Silent: FC8779 – FC8786, FC8741 – FC8745
Performer Ultimate: FC8921 – FC8925, FC8941 – FC8957
SilentStar: FC9300 – FC9319
PowerPro Compact: FC8370 – FC8379, FC8515 – FC8517, FC9320 – FC9329, FC9330 – FC9334, FC9350 – FC9353
PowerPro Active: FC8630 – FC8649, FC9520 – FC9525, FC8670 – FC8679, FC9528 – FC9533, FC9540, FC9541
PowerPro: FC8760 – FC8767, FC8769, FC8770
PowerPro Expert: FC9712 – FC9714, FC9720 – FC9725, FC9728, FC9732 – FC9735, FC9729, FC9741 – FC9746
PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – FC9934
Marathon: FC9200 – FC9225
Aqua Action: FC8950 – FC8952

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

