

PHILIPS

Насадка TriActive Z для
твёрдых напольных покрытий

Z-образная форма воздушных
каналов

Универсальное применение

Со специальным адаптером



FC8077/01



Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением благодаря уникальной Z-образной форме воздушных каналов

Насадка TriActive Z — это инновационная разработка компании Philips. Насадка одним движением собирает крупный мусор и мелкую пыль, не перемещая грязь с места на место. Идеально подходит для уборки твёрдых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования.

Инновационная насадка для более быстрой уборки

- Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи
- Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью
- Подходит для твёрдых напольных покрытий

Совместимость с большинством моделей пылесосов

- Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

Особенности

Z-образные воздушные каналы



Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.

Уборка под низкой мебелью



Насадка имеет плоскую конструкцию, что упрощает уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.

Подходит для твердых напольных покрытий



Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.

Универсальное применение



В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

Характеристики

Характеристики аксессуаров

Количество насадок: 1
Количество адаптеров: 1

Простота использования

Соединительная деталь трубки: Универсальный, Коническое

Подходит для

EasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149
EasyGo: FC8082 – FC8083
CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291
PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459
PowerGo: FC8293 – FC8296, FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289
Performer Compact: FC8383 – FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367 (A+)
PerformerActive: FC8650 – FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 – FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563
Jewel: FC9050 - FC9079
Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 – FC8682
PerformerPro: FC9180 - FC9199
Performer Expert: FC8720 – FC8728
Performer Silent: FC8779–FC8786, FC8741 – FC8745
Performer Ultimate: FC8921–FC8925, FC8941–FC8957
SilentStar: FC9300 - FC9319
PowerPro Compact: FC8370 – FC8379, FC8515 – FC8517, FC9320 – FC9329, FC9330 – FC9334, FC9350 – FC9353
PowerPro Active: FC8630 — FC8649, FC9520–FC9525, FC8670–FC8679, FC9528 – FC9533, FC9540, FC9541
PowerPro: FC8760 – FC8767, FC8769, FC8770
PowerPro Expert: FC9712 – FC9714, FC9720 – FC9725, FC9728, FC9732 – FC9735, FC9729, FC9741 – FC9746
PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – FC9934
Marathon:
FC9200 – FC9225
Aqua Action: FC8950–FC8952

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

