



Philips EasyLife  
Sesalnik brez vrečke

1400 W  
Parquet



FC8146/01



## Prihranite do 20 % energije\*

Sesalnik za okolju prijaznejše sesanje

Sesalniki Philips EasyLife vam zagotavljajo visoko zmogljivost čiščenja in porabijo manj energije kot običajni sesalniki. Omogočajo tudi enostavno praznjenje komore s pritiskom na gumb, ne da bi si pri tem umazali roke.

### Majhna poraba energije, velika zmogljivost

- 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

### Optimalno čiščenje je zagotovljeno

- Indikator označuje, če je komora treba izprazniti

### Preprosto odstranjevanje prahu

- Ročaj za preprosto odstranitev posode za prah
- Posoda za prah s sistemom za sprostitev z enim gumbom

### Čist zrak v domačem okolju

- Filter HEPA za odlično filtriranje izhodnega zraka

### Zaščita pred praskami za parket

- Poseben nastavek za parket s krtačo z mehкими ščetinami



# PHILIPS




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

## Značilnosti

### 1400 W, 300 W EasyLife



Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W za manjšo porabo energije pri enako učinkovitem čiščenju.

### Indikator




Indikator se vklopi, ko je komora polna in jo je treba izprazniti. S praznjenjem in čiščenjem komore in filtra zagotovite optimalno čiščenje.

### Sistem za sprostitve s pritiskom na gumb




Zaprto posodo za prah Philipsovega sesalnika brez vrečke lahko izpraznite do dna s preprostim pritiskom na gumb.

### Filter HEPA



Ta filter HEPA presteza škodljive mikroorganizme, ki povzročajo alergije dihal. Če želite ohraniti učinkovitost filtriranja, filter HEPA zamenjajte vsakih 6 mesecev.

### Nastavek za parket



Brez skrbi, da bi opraskali tla. Nastavek s krtačo z mehкими ščetinami je zasnovan posebej za nežno čiščenje trdih tal.

## Specifikacije

### Zasnova

- Barva: Zelenkasto kovinska

### Filtriranje

- Izpušni filter: Pralni filter HEPA
- Vrsta filtra: HEPA
- Zmogljivost za prah: 1,7 l

### Nastavki

- Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodaten nastavek: Nastavek za parket
- Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

### Delovanje

- Pretok zraka (najv.): 34 l/s
- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 82 dB
- Moč sesanja (najvišja): 300 W
- Vakuum (najv.): 28 kPa

### Prijaznost do okolja

- Motor: Varčen, izjemno učinkovit
- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

### Uporabnost

- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Cevni spoj: Stožčast
- Indikator polne posode za prah
- Regulator moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Območje delovanja: 10 m
- Dolžina kabla: 6 m

### Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,5 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 428,5 x 314 x 213 mm



Datum izdaje 2018-03-18

Različica: 8.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.