

# PHILIPS

Porzsákos porszívó

PowerGo

900 W-os

99,9%-os porfelszívás\*

Kompakt és könnyű



FC8243/09



## Kiváló teljesítmény bármilyen padlón

Allergénszűrővel a finom por és az allergének összegyűjtéséhez

Az energiahatékony motorral rendelkező Philips PowerGo porszívó tökéletes tisztítóhatást biztosít. Élvezze a tiszta, egészséges levegőt otthonában az allergén szűrőnek köszönhetően, amely a káros részecskék több mint 99,9%-át felfogja.

### Kiváló teljesítmény

- 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
- 99,9%-os porfelszívás\* a nagyszerű tisztítási eredményért
- Az allergén szűrő a részecskék 99,9%-át felfogja – ECARF-tanúsítvány
- Többfunkciós szívófej a nagyszerű tisztaságért különböző padlótípusokon

### Egyszerű tisztítás


- Kompakt és könnyű az egyszerűbb hordozás érdekében
- A hosszú, 9 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül
- Állítható szívóteljesítmény bármilyen takarítási feladathoz
- A beépített eszköz a praktikus tárolási megoldásnak köszönhetően mindig kéznél van
- Az egyszerűen kezelhető, hosszan használható porzsákok illeszkednek a nagy, 3 literes portartályba



asimpleswitch.com

# Fénypontok

## Nagy hatékonyságú 900 W-os motor



A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor mélyreható szívóteljesítményt biztosít a nagyszerű tisztítási eredmény érdekében.

## 99,9%-os porfelszívás\*



A nagy teljesítményű szívófej és a nagy szívóerő biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását\*.

## Kompakt és könnyű



A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a porszívó egyszerű tárolását és hordozását.

## Hosszú, 9 méteres mozgástér



A csatlakozó és a szívófej közötti 9 méteres távolság hosszabb használatot tesz lehetővé anélkül, hogy ki kéne húzni a csatlakozót.

## Tanúsított allergén szűrő



A tanúsított allergén szűrő a porrészecskék 99,9%-át felfogja – köztük a polleneket, az állatszőrt és a poratkákat is –, így ideális az allergiától szenvedők számára.

## Állítható szívóteljesítmény




Bármilyen takarítási feladathoz és otthonának bármely felületéhez kiválaszthatja a megfelelő szívási erősséget.

## Hasznos beépített tartozékok



A réstisztító szívófej be van építve a porszívóba, így mindig könnyen hozzáférhető, ha szükség van rá.

## Hosszan használható, 3 literes porzsákok



A nagy, 3 literes portartály és a hosszan használható, univerzális porzsákok optimális porszívó teljesítményt biztosítanak mindaddig, amíg teljesen meg nem telik a zsák, valamint a zsákok jól záródnak, így a por felfordulás nélkül üríthető.

## Többfunkciós szívófej



A multifunkciós szívófej a lábkapcsolóval könnyedén átállítható a keménypadlón, illetve a szőnyegen való optimális használatához.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 900 W  
Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W  
Zajsztint: 77 dB

## Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m  
Hordfogantyú: Felső és elülső  
Vezeték hossz: 6 m  
Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső  
Keréktípus: Műanyag  
Csőcsatlakozás: Kúpos  
Teljesítményszabályozás: Forgatható gomb

## Kialakítás

Szín: Sportos piros

## Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag Classic Long  
Performance  
Portartály kapacitása: 3 L  
Kimeneti levegőszűrő: Allergénszűrő  
Motorvédő szűrő: 1 rétegű habszűrő

## Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 az 1-ben kefe,  
Réstisztító szívófej  
Tartozékok tárolása: Beépített  
Normál szívófej: Többfunkciós szívófej

## Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag  
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított  
papír

## Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 403 x 263  
x 220 mm  
Készülék tömege: 4,3 kg

