

PHILIPS

Aspirator cu sac

PowerGo

Filtru anti-alergeni

3 l



FC8243/09



Performanță ridicată pe orice pardoseală

Filtrul antialergic reține praful fin și alergenii

Aspiratorul PowerGo de la Philips oferă performanțe superioare de curățare cu un motor eficient energetic. În plus, grație filtrului anti-alergeni care reține peste 99,9 % din particulele periculoase, aerul din locuință rămâne curat și sănătos.

Rezultate remarcabile

Anti-alergeni

- Filtrul anti-alergeni reține 99,9 % dintre particule, fiind certificat ECARF
- Sacii s-bag pot fi folosiți cu până la 50 % mai mult

Curățare fără efort

- Raza de acțiune mare, de 9 metri, îți permite să ajungi mai departe fără a scoate aspiratorul din priză
- Capacitatea mare, de 3 litri, asigură mai puține înlocuiri ale sacului
- Accesoriile integrate sunt mereu la îndemână
- Putere de aspirare reglabilă pentru activități zilnice de curățare
- Tub telescopic pentru curățare comodă



asimpleswitch.com

Repere

Filtru anti-alergeni certificat




Sistemul nostru de filtrare pentru aer curat captează 99,9 % din praful fin – inclusiv polen, păr de animale și acarieni – pentru persoanele care suferă de alergii și oricine își dorește un nivel ridicat de igienă. Certificat ca fiind anti-alergeni de către ECARF.

Saci de praf care pot fi folosiți mult timp



Sacii s-bag pot fi folosiți cu până la 50 % mai mult și asigură o putere maximă de aspirare până când se vor umple. Sacul este adecvat pentru toate modelele, având un mecanism de etanșare pentru golire ușoară.

Rază de acțiune mare, de 9 metri



Cu o rază de acțiune de 9 metri de la priză la capul de aspirare, poți să aspiri mai mult timp fără a schimba priză.

Capacitate mare, de 3 litri




Compartimentul pentru praf de mare capacitate poate colecta până la trei litri înainte ca sacul să fie înlocuit.

Accesorii integrate utile




Aspiratorul dispune de accesorii integrate, mereu la îndemână atunci când aspiri, precum un accesoriu pentru spații înguste.

Putere de aspirare reglabilă



Alege puterea potrivită de aspirare pentru fiecare activitate de curățare și fiecare suprafață din locuință.

Tub telescopic pentru confort



Tubul telescopic metalic din 2 piese poate fi reglat rapid la orice înălțime pentru curățare comodă.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanță

Putere de intrare (IEC): 750 W

Nivel de zgomot: 77 dB

Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 9 m

Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roți: Plastic

Cuplaj tub: Conic

Control energie: Buton rotativ

Design

Culoare: Roșu sport

Filtrare

Model sac de praf: s-bag Classic Long

Performance

Capacitate praf: 3 l

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă

Capete de aspirare și accesorii

Accesorii incluse: Perie 2 în 1, Accesoriu pentru spații înguste

Depozitare accesorii: Incorporat

Duză principală: Cap aspirare multifuncțional

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 403 x 263 x 220 mm

Greutate produs: 4,3 kg

