

PHILIPS

Odkurzacz workowy

PowerGo

Zbieranie 99,9% kurzu

900 W

3 l

Zestaw części zamiennych



FC8245/09



Wysoka efektywność na wszystkich podłogach Filtr antyalergiczny zatrzymuje drobny kurz i alergeny

Odkurzacz Philips PowerGo z wydajnym energetycznie silnikiem zapewnia najwyższą skuteczność odkurzania. Z kolei filtr antyalergiczny zatrzymuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek, co pozwala utrzymać w domu czyste i zdrowe powietrze.

Wyjątkowe rezultaty

- Zbieranie 99,9% kurzu* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania
- Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania

Przyjazny alergikom

- Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% cząsteczek — ma znak jakości ECARF
- Łatwe w użyciu worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej

Sprzątanie bez wysiłku

- W zestawie wymienny worek na kurz i filtry
- Zasięg o długości 9m pozwala na odkurzanie bez przepinania
- Duża komora o pojemności 3 l umożliwia rzadsze zmienianie worków
- Akcesoria przechowywane w urządzeniu są zawsze pod ręką
- Regulacja mocy ssania do każdego zadania
- Rura teleskopowa — wygoda podczas odkurzania



asimpleswitch.com

Zalety

Filtr antyalergiczny z certyfikatem



Filtr Clean Air zatrzymuje 99,9% drobnych cząsteczek kurzu, takich jak pyłki, roztocza czy sierść zwierząt, dzięki czemu zaspakaja potrzeby alergików i innych osób wymagających wyższego poziomu higieny. Odkurzacz otrzymał certyfikat ECARF jako przyjazny alergikom.

Łatwe w użyciu, trwałe worki




Worki s-bag wytrzymają do 50% dłużej i pozwalają na utrzymanie mocy ssania odkurzacza do czasu zapelnienia worka. Jeden typ worka pasuje do wszystkich modeli i jest wyposażony w mechanizm uszczelniający umożliwiając wyrzucenie worka bez bałaganu.

Dodatkowe worki i filtry



Odkurzacz jest wyposażony w cztery zapasowe worki na kurz oraz zestaw wymiennych filtrów. Filtry należy wymieniać raz do roku.

Zasięg o długości 9m



Z zasięgiem 9 m, od wtyczki do nasadki odkurzacza, odkurzacz dłużej bez konieczności przepinania

Duża komora o pojemności 3 l




Duża komora na kurz umożliwia zapełnienie worka do jego maksymalnej pojemności 3 l, zanim będzie trzeba zmienić worek.

Wygodne przechowywanie akcesoriów w urządzeniu




Akcesoria, takie jak przydatna szczelinówka, są przechowywane w odkurzaczu, dzięki czemu podczas sprzątania zawsze są pod ręką.

Regulacja mocy ssania



Wybierz odpowiedni poziom ssania do każdego zadania i każdej powierzchni w domu.

Rura teleskopowa zapewniająca wygodę



Dwuczęściowa, wykonana z metalu rura teleskopowa ma funkcję regulacji wysokości, co umożliwia wygodne odkurzanie.

Zbieranie 99,9% kurzu*



Odkurzacz może zebrać 99,9% drobnego kurzu dzięki dużej mocy ssania i nasadkom wysokiej jakości.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Poziom głośności: 77 dB

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Plastik

Łączenie rury: Złączka wciskana

Regulacja mocy: Pokrętko

Wykończenie

Kolor: Ciemnogrnatowy

Filtracja

Typ worka na kurz: s-bag Classic Long Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 3 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: 1-warstwowy filtr piankowy

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczotka 2 w 1, Szczelinówka

Schówek na akcesoria: Zintegrowany

Dodatkowe akcesoria: 4 worki na kurz i filtry

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

403 x 263 x 220 mm

Waga produktu: 4,3 kg

