

# PHILIPS

Aspirator cu sac

Performer Compact

Aspirare de 99,9 % a prafului

900 W

Cap de aspirare TriActive



FC8366/09



## Performanță completă. Ușor de folosit Compact și puternic, cu tehnologie AirflowMax

Noul aspirator Philips Performer Compact oferă performanță de curățare completă cu efort minim. Tehnologia AirflowMax menține puterea de aspirare mai mare pentru mai mult timp. Capul TriActive îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.

### Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare
- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare

### Sistem de filtrare a aerului

- S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult
- Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

### Curățare fără efort

- Cuplaje ActiveLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Compact și ușor pentru curățare fără efort și stocare simplă
- Accesorii integrate pentru confort maxim

### Rezultate remarcabile

- Aspirare de 99,9 % a prafului\* pentru a asigura o curățare superioară
- Motor de 900 W pentru putere mare de aspirare

# Repere

## Tehnologie AirflowMax



Tehnologia unică AirflowMax menține puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp\*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf și pentru a permite utilizarea întregii suprafețe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf și care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

## Cap de aspirare TriActive




Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

## Accesorii integrate

Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporti piese suplimentare atunci când


curăți. Accesoriul pentru spații înguste este poziționat pe rezervor, întotdeauna gata de utilizare.

## Cuplaje ActiveLock



Cuplajele ActiveLock îți permit să conectezi și să deconectezi cu ușurință diferite capete de aspirare și accesorii de la tubul telescopic în timpul curățării.

## Compactă și ușoară




Mulțumită dimensiunii sale reduse, aparatul poate fi stocat cu ușurință, economisind spațiu valoros. De asemenea, greutatea redusă facilitează transportarea acestuia.

## S-bag Classic Long Performance



Acest nou sac sintetic de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o performanță mai îndelungată a aspiratorului, i.e. un nivel înalt al puterii de aspirare și o filtrare maximă, până la momentul la care sacul de praf este plin și gata de eliminare.

## Filtru anti-alergeni



Conceput să îndeplinească nevoile specifice ale persoanelor care suferă de alergii și, mai general, ale persoanelor care își doresc un nivel mai ridicat de igienă.

## ECARF



Acest aspirator este certificat ca fiind antialergic de către Fundația europeană de cercetare a alergiilor (European Centre for Allergy Research Foundation). Aerul evacuat este purificat până la 99,9% pentru alergenii care provin de la: firele de păr de pisică și de câine, acarieni sau polen, pentru a asigura un mediu fără alergii la domiciliu.

## Aspirare de 99,9% a prafului\*



Poți aspira 99,9% din praful fin grație puterii ridicate de aspirare și capetelor de aspirare de înaltă performanță.

# Specificații

## Performanță

Putere de intrare (max): 900 W

Putere de intrare (IEC): 750 W

Nivel de zgomot: 77 dB

Vid (max): 17,5 kPa

## Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 9 m

Mâner pentru transport: Frontal

Lungime cablu: 6 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roți: Cauciuc

Cuplaj tub: ActiveLock

## Design

Culoare: Nuanță de coral

## Filtrare

Model sac de praf: s-bag Classic Long

Performance

Capacitate praf: 3 l

Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni

Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă

## Capete de aspirare și accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Perie integrată

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

## Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

## Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 400 x 282 x 251 mm

Greutate produs: 4,2 kg

