

# PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PowerLife

2000 W

Moč sesanja 350 W

FC8452/01



## Poudarek je na moči

Motor moči 2000 W za odlične rezultate čiščenja

Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife FC8452/01 s 2000 W motorjem.

### Visoka moč čiščenja

- 2000 W motor z močjo sesanja 350 W

### Čistoča brez prahu, ki traja

- 3-litrne vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

### Ergonomski ročaj za dolg doseg

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

### Lahka kovinska teleskopska cev

- Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

## Značilnosti

### 2000 W motor



Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo 350 W za odlično čiščenje.

### 3-litrska vrečka s-bag



Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.

### Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

### Aluminijasta teleskopska cev



Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na željeno višino.

## Specifikacije

### Zasnova

Barva: Skrivnostno črna

### Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag

Izhodni filter: Mikrofilter

Zmogljivost za prah: 3 L

### Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

### Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 41 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2000 W

Raven hrupa (Lc IEC): 83 dB

Moč sesanja (najvišja): 350 W

Vakuum (najv.): 27 kPa

### Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Cevni spoj: Stožčast

Indikator polne komore za prah

Ročaj: Posebej dolg ergonomski ročaj

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev

Vrsta kolesc: Plastika

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

### Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x 220 mm

Teža izdelka: 4,2 kg

