

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PowerLife

1500 W

Nastavek Tri-Active

Animal

FC8459/91



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife z inovativnim nastavkom TriActive.

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami

- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Odlično čiščenje

- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Ergonomski ročaj za dolg doseg

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Lahka kovinska teleskopska cev

- Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Čistoča brez prahu, ki traja

- 3-litrne vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost



Značilnosti

3-litrski vrečka s-bag

Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.

Aluminijasta teleskopska cev

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na željeno višino.

Posebej dolg ergonomski ročaj

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Nastavek Tri-Active

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdozratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Krtača Turbo

Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Specifikacije

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 37 l/s
Letna poraba energije: 52 kWh
Glasnost: 85 dB
Vakuum (najv.): 23,5 kPa
Vhodna moč (IEC): 1400 W
Vhodna moč (najv.): 1500 W

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Spredaj
Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev
Vrsta kolesc: Plastika
Cevni spoj: Stožčast
Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Območje delovanja: 8 m
Dolžina kabla: 5 m

Zasnova

Barva: Umirjena siva

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag
Izhodni filter: Mikrofilter
Zmogljivost za prah: 3 L

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
Dodaten nastavek: Krtača Turbo
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x 220 mm
Teža izdelka: 4,2 kg



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.